

ミニチェンジャー P2

クイックサービスに威力を発揮 EA991CR-1

取扱いが簡単。

小型・軽量・低価格で作業がスピードアップ。

10L廃油タンクと故障が少ない長持ち設計で、サービスカーへの搭載も安心です。



仕様

幅	295mm	使用電圧	12V
奥行	380mm	最大電流	5A
高さ	300mm	最大吸入量	0.5L/min (50℃時)
重さ	6.5kg	吸入ホース	1m
タンク容量	10L	吸入ノズル	0.7m



寸法図

