

カンタン オイル交換



電源はバッテリーに繋ぐだけ
電動式で簡単！時間短縮！

電源不要なので
どこでも作業可能！
公道を走れない車両に



EA991CR-20

OCD-100

- 入力電圧：DC12V
- 動力電流：6A
- 吐出量：300cc/分（オイル温度 30℃の場合）
※粘度により異なります。
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 吸引ホース：約 5mm(外径)×1.2m
- 排出ホース：約 φ14mm(外径)×1.5m
- 電源コード：1.5m(バッテリークリップ)
- モーターポンプ：ロータリーポンプ
- 本体サイズ：約 136(W)×85(H)×134(D)mm
- 重さ：約 870g
- パッケージサイズ：約 235(W)×175(H)×90(D)mm
- JAN コード：4906918210561

DC12V
バッテリー専用

電動式



電源不要

手動式

OCS-6

- 材質：タンク…HDPE
台座・ハンドル・排出ノズル・キャップ・吸引ホース…PE
ポンプ本体一部・ポンプ取付ロー部…PVC
- 容量：約 6L(各部品接続時)
- 吸引ホース先端外径：約 φ5mm
- 吸引ホース全長：約 2.1m
- 本体サイズ：約 234(W)×540(H)×234(D)mm
- 重さ：約 1.3kg
- パッケージサイズ：約 245(W)×280(H)×245(D)mm
- JAN コード：4906918210554