

# EA991CR-30(電動オイルポンプ)

## <仕様>

### ポンプ部

- ・吸入口径…20mm(3/4")
- ・吐出口径…20mm(3/4")
- ・接続部ネジ…管用平行ネジ
- ・最高吐出圧力…0.2MPa(2kgf/cm<sup>2</sup>)
- ・最大吐出量…10ℓ/min
- ・適用粘度…1000mm<sup>2</sup>/s以下

### モーター部

- ・電圧…AC100V
- ・電流…2A
- ・出力…100W
- ・回転数…7000rpm
- ・定格…20分
- ・電源コード…3m(0.75mm<sup>2</sup>)

- ・重量…5.4kg

※ガソリンは使用できません。

### <特長>

- ・1000mm<sup>2</sup>/sの高粘度油の移送もラクラクこなします  
(油温20°C時でのVG220程度まで)

### <用途>

- ・大型エンジン・建設機械・発電機などのオイル交換に
  - ・船のエンジン廃油の抜き取りに
- ※スラッジが入った廃油にはご使用いただけません。



## ■性能曲線

(灯油20°C)



エンジンオイルなど高粘度オイルは当表の6~7割の性能になります

## 外形寸法図 コード先端形状

