

IoT対応 シマルーベ専用ブースター インパルスコネクト

シマルーベの吐出圧を従来の2倍の10bar (10kg / cm²)へ昇圧できるブースターです。

またbluetoothチップが組み込まれているので、スマホにてグリス残量や交換時期などの確認をしたり、シマルーベ交換の通知をメールにて受信することが可能です。



操作手順

- ① シマルーベをインパルスコネクトにねじ込む
- ② QRコードからスマホにアプリをダウンロード
- ③ スキャン画面でスキャンボタンを押すと、20m以内にあるすべてのインパルスコネクトの情報がスマホに表示
- ④ スキャン画面の中から確認したいインパルスコネクトを選択すると設定確認画面でシマルーベの各種設定やグリス残量が確認できる



スキャン画面



設定確認画面



アプリは日本語対応

インパルスコネクト型式	ST230.10100 (初回のバッテリーパック含)		
電源	バッテリーパック(アルカリ) 6V 2.3Ah 型式 : ST230.50000 ※ バッテリーはシマルーベがグリスをすべて出し切る毎に交換が必要です		
表示	LEDディスプレイ 10秒毎点滅、緑:正常 赤:異常 青:Bluetooth通信中		
吐出期間設定	1 ~ 12か月 (シマルーベ本体での設定)		
対応潤滑油	~NLGI No.2のグリスもしくはオイル		
最大吐出圧	最大10bar (約10kg/cm ²)	使用温度範囲	-10℃ ~ +55℃
対応シマルーベ型式	60ml, 125ml, 250ml	インパルス重量	260g
取付方向	どんな方向にも可能	防塵・防水規格	IP68



ST230.10100



ST230.50000