


単位 mm

グリースニップル

使用方法 グリースガンのノズルをグリースニップル先端に押しあてて注油します。
注油圧力は10MPa以下を推奨します。

JIS型 (Rネジ及びNPTネジ)

C型



規格	EA品番	ネジD	寸法		
			H	S	B×C
GNC1J	EA991CZ-31	R1/8	21.5	8	10
GNC2J	EA991CZ-32	R1/4	25	11	14

■材質 黄銅棒C3604・硬鋼線SW-C・鋼球SWCH10R ■表面処理 ニッケルメッキ