

## ガソリン携行缶

### ガソリン携行缶

No.1651

**5L**

EA991HB-105A



No.1652

**10L**

EA991HB-110A



No.1653

**20L**

EA991HB-120A



# 農機 や建機などの ガソリン補充用に

手順番号ラベル付  
手順違いによるガソリンの  
噴出事故を防ぐ



鋼板厚 **0.8mm**

SPC 鋼板使用



KHK

## 国内審査合格

落下試験 気密試験 内圧試験 積み重ね試験  
消防法に基づいた容器性能試験に合格しています。



UN

## 国際基準適合

国際基準に基づいた容器性能試験に合格しています。

### 消防法適合品

- 丈夫な金属製のノズル取り付け金具
- 給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫
- 内容物の揺れを抑える防波構造(20L)

- 容量：5L
- 板厚：0.8mm
- 材質：SPC
- 本体サイズ：402.4(W)×252.3(D)×122.5(H)mm
- 質量：1.7kg
- 付属品：金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル

- 容量：10L
- 板厚：0.8mm
- 材質：SPC
- 本体サイズ：402.4(W)×252.3(D)×191.7(H)mm
- 質量：2.1kg
- 付属品：金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル

- 容量：20L
- 板厚：0.8mm
- 材質：SPC
- 本体サイズ：430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)mm
- 質量：3.2kg
- 付属品：金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル

## ガソリン携行缶 補修部品

### 給油口キャップ

No.1661



※パッキン付

- 材質：SPC
- 本体サイズ：62(W)×17.5(H)mm
- 質量：45g

### ガス抜き調節ネジ

No.1662



※パッキン付

- 材質：SS330
- 本体サイズ：36(W)×36.5(H)mm
- 質量：28g

### ノズル取り付け金具

No.1663



- 材質：SPC
- 本体サイズ：62(W)×16.5(H)mm
- 質量：34g

### 給油ノズル

No.1664



※パッキン付

- 材質：LLDPE
- 本体サイズ：φ42(W)×297(H)mm
- 質量：24g

### パッキンセット

No.1665



- 材質：NBR
- 質量：8g
- セット内容：給油口キャップ用・ガス抜き調節ネジ用・給油ノズル用 各1個

### 5・10L プロテクター

No.1666



※No.1651・1652 用

- 材質：PVC
- 本体サイズ：250.3(W)×401.4(D)×4.6(H)mm
- 質量：48g

### 20L プロテクター

No.1667



※No.1653 用

- 材質：PVC
- 本体サイズ：306.5(W)×430.5(D)×4.6(H)mm
- 質量：50g

### 給油口キャップ [レッド]

No.1668



※パッキン付

- 材質：アルミダイキャスト
- 本体サイズ：63(W)×19(H)mm
- 質量：75g

### ノズル取り付け金具 [レッド]

No.1669



- 材質：アルミダイキャスト
- 本体サイズ：63(W)×19(H)mm
- 質量：63g

### パッキンセット [レッド]

No.1670



- 材質：NBR
- 質量：11g
- セット内容：給油口キャップ[レッド]用・ガス抜き調節ネジ用・給油ノズル用 各1個