

KHK 国内輸送及び保管に
適合した商品 **及びUN** 船舶に積載及び
海外輸出に適合した商品 の
ダブル認証取得



サビに強い!

マリンスポーツや船舶等に!



SK-674

容量 **10ℓ**

- 本体寸法: 約360(W)×200(H)×255(D)mm
- パッケージサイズ: 約370(W)×210(H)×265(D)mm
- 本体重量: 約2.8kg
- カートン入数: 4
- 標準価格: オープンプライス
- JANコード: 4906918206748
- ITFコード: 0544906918206741



SK-675

容量 **20ℓ**

- 本体寸法: 約360(W)×320(H)×255(D)mm
- パッケージサイズ: 約370(W)×330(H)×265(D)mm
- 本体重量: 約3.6kg
- カートン入数: 4
- 標準価格: オープンプライス
- JANコード: 4906918206755
- ITFコード: 0544906918206758

●仕様 ステンレス(SUS 304)/板厚:0.8mm/キャップ(蓋)、ノズル口金、エア調整ネジ: アルミニウム/ノズル: 高密度ポリエチレン取っ手: ステンレス(SUS 304)
●内容 本体/キャップ(蓋)/エア調整ネジ[パッキン付]/収納袋/給油ノズル[パッキン付]/給油口用パッキン