

EA991JR-61 (エア一式部品洗浄機) 取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

・エアの力で工業部品を強力に洗浄します。

◆仕様

外寸: 600x450x270(H)mm
内寸(作業スペース): 505x335x120(H)mm
重量: 7.52kg
洗浄槽容量: 20L
エア使用圧力: 0.6~0.8MPa
エア吸入口: R1/4"

◆各部名称



◆使用方法

1. エア配管を本体に接続してください。
2. 蓋を開け、水溶性の洗剤を対象物が完全に浸かるまで注入してください。
3. 蓋を閉じ、エアをONにし、洗浄を開始します。(0.6~0.8MPaの間で使用してください)
4. 対象物の汚れに応じ、洗浄時間を調節してください。
5. エアをOFFにし、洗浄を終了します。



警告

・可燃性の溶剤は使用しないでください。(ガソリン、トルエン、シンナーなど)
(本製品を使用する前に、対象物を溶剤に浸し汚れを浮かせておく事は可能です)

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

18.Oct