

EA991PG-5~-25 [フタ付]角バケツ



品番	容量	サイズ(W×D×H)mm			重量
		外径	内寸(底部)	内寸(上部)	
EA991PG-5	5L	225×210×205	152×152×194	182×182	450g
EA991PG-10	10L	280×260×245	195×195×233	233×233	661g
EA991PG-20	20L	335×320×315	223×223×299	288×288	1054g
EA991PG-25	25L	335×325×395	225×225×383	288×288	1300g

●特長

- ・フタは柔らかく、しっかりと密閉。
- ・釣り用バケツとしても最適ですが、木炭などの水分を嫌うものの保管やアウトドア用の即席バケツ、その他様々な用途でお使いいただける優れもののバケツです。

●仕様

- ・材質…本体・フタ：ポリエチレン(耐熱温度：60℃、耐冷温度：-30℃)
取手：ポリプロピレン(耐熱温度：120℃、耐冷温度：-20℃)

