

EA992DB-11A 市販18L(例:185(W)X325(D)X395(H)mm)X1缶用 ポリタンク用トレイ

- 外寸… 285(W)X460(D)X152(H)mm
- 内寸(トレイ底部)…185(W)X335(D)X152(H)mm
※底部から上部にテーパ状に広がっています。
- 材質…ポリプロピレン
- 使用温度範囲…-20~120°C
- 重量…約750g



車載時、建物内での保管時、ポリ灯油缶を転倒からガード！

- タンクストッパー
タンク帽の固定と材料、押付た部分の全高約30mmを上げるための部品です。
- ホースポンプ先端ホルダー
ホースポンプ先端を固定し、打落れ防止を促すことができます。
- ポンプケースホルダー
ポンプケースを収納し、ポンプケースの汚れを防止します。また持ち手としても利用できます。

- タンク傾斜用凹部
タンクの傾斜がなくなった場合を注出するときにタンクの傾斜を発生、誘います。
- キャップレスト
100mmまでのポリタンクのキャップや、専用キャップ(当社別売)などのカーブ(スリタンクは専用フッターが取り付けま

■原料樹脂 ポリプロピレン ■耐熱温度 120度 ■耐冷温度 -20度

危険

- ホースポンプ先端ホルダーにたまった灯油は、時間の経過に伴い揮発し、場合によっては、引火する場合があります。こまめに拭き取ってください。
- ガソリンなどの危険物の運搬には適しません。絶対に使用しないでください。

取り扱い上の注意

- 火のそばや、熱源に近づけないでください。変形する場合があります。
- 本製品に乗りたり、上に物を置いたり、引きずったりしないでください。本体が変形したり、床などを傷つけたりする恐れがあります。
- 車で運搬する際、缶のキャップはしっかり締め付けてください。
- お手入れの際は、シンナー・みがき粉・たわしなどは使用しないでください。製品を傷つける場合があります。
- ポリタンクのサイズによっては、収納できない場合があります。ご購入前にご使用されるポリタンクのサイズをお確かめください。

20L缶のスリムタイプ(18Lの高さ違い)は収納可能ですが、20L缶のワイドタイプには適合しません。