

■ 標準型・低型油圧ジャッキ



操作ハンドル付

機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している
ジャッキです。

2tonから100tonまで豊富なバリエーション

横方向の使用も可能です。

標準・低型は○印方向90度の範囲に使用できます。

横方向の使用での揚程は油量の関係により50%になります。



仕様 型式	能力 ton	最低高さ mm	揚程 mm	補助ネジ mm	最高高さ mm	質量 kg	E A 品 番
(標準型)							
MS-2S	2	150	85	50	285	2.1	EA993BJ-2S
MS-2	2	180	115	50	345	2.3	EA993BJ-2
MS-3	3	190	115	60	365	2.6	EA993BJ-3
MN-4	4	190	115	70	375	4.0	EA993BJ-4
MS-5Y	5	200	120	70	390	3.8	—
MH-5	5	200	120	70	390	4.5	EA993BJ-5
MH-7	7	200	120	70	390	5.5	EA993BJ-7
MH-10	10	240	150	80	470	8.0	EA993BJ-10
MH-15	15	265	165	80	510	10.8	EA993BJ-15
MH-20	20	270	160	—	430	13.2	EA993BJ-20
MH-30Y	30	280	160	—	440	18.7	EA993BJ-30
MH-50Y ※	50	305	170	—	475	37.0	EA993BJ-50
MH-100Y ※	100	305	145	—	450	93.0	EA993BJ-100
(低型)							
MHB-10	10	170	95	75	340	6.4	EA993BK-10
MHB-15	15	170	90	70	330	8.1	EA993BK-15
MHB-20	20	180	85	40	305	10.2	EA993BK-20
MHB-30Y	30	180	80	—	260	13.5	EA993BK-30

※印は安全弁付です