

仕　様

型　式	MHP-5
能　力	〈50kN〉5 TON
ﾗﾑｽﾄﾛｰｸ	150 mm
ﾈｼﾞｽﾄﾛｰｸ	80 mm
全　高	〈1338〉 mm
据付面積	760*600 mm
質　量	78 kg
付属品	ハンドル
	Vブロック
ラム伸長	約 1.3mm/1pump

名　称	5ton　門型矯正プレス
型　式	MHP-5
図面番号	S-588-0000.HP.1

株式会社 マサダ製作所