

EA993DE-5A



最高値	最低値	ストローク
約 415 mm	約 290 mm	約 125 mm

調節	10段
最大耐荷重	3000kg
最低/最高地上高	約290mm/約415mm
ストローク	約125mm
本体サイズ / 重さ	約195(W)×290(H)×176(D)mm 約3.15kg(1台あたり)
パッケージサイズ	約215(W)×350(H)×185(D)mm
アウトカートンサイズ	約385(W)×365(H)×230(D)mm
アウトカートンの重さ	約14kg
カートン入数	2
JANコード	4906918208629

