

樹脂製枕木

高耐久

高強度

耐薬品



廃プラスチックを使用した100%マテリアルリサイクル製品です

Re Plagi®



「樹脂製」
のPOINT

腐らず強い

腐敗することなく、耐薬品性に優れています。また、木材に比べて高強度です。

美観を損ねない

木材製の木屑のような劣化時の屑の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。

コストメリット

耐久性に優れているので、長期的なコストメリット提案が可能です。

加工しやすい

様々な形状に成形可能で、木材とほぼ同様の加工が可能です。

ESCO
オススメ!



31

32

33

34

35

耐荷重
30t

100×100×
1000(L)mm

品番 EA993DS-31

価格 6,240円

税込価格(8%) 6,739円

●重量…9kg

耐荷重
45t

150×150×
1000(L)mm

品番 EA993DS-32

価格 13,900円

税込価格(8%) 15,012円

●重量…20.2kg

耐荷重
110t

50×300×
1200(L)mm

品番 EA993DS-33

価格 19,620円

税込価格(8%) 21,190円

●重量…15kg

耐荷重
30t

20×100×
1000(L)mm

品番 EA993DS-34

価格 2,840円

税込価格(8%) 3,067円

●重量…3.6kg

耐荷重
60t

150×200×
1000(L)mm

品番 EA993DS-35

価格 17,700円

税込価格(8%) 19,116円

●重量…27kg

*耐荷重は全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。

【特注対応品】…製品サイズ以外の特注サイズも承っております。お気軽にお問合せください!

高耐久

高強度

耐薬品



耐荷重
20t

安定した場所での
アウトリガーベースとしても使用可能!

ジャッキプレート

品番 EA993DS-16

価格 9,850円 税込価格(8%) 10,638円

●平面にジャッキを置くことができます ●サイズ…300×360mm
●厚み…50mm ●有効面サイズ…260×260mm ●重量…4kg
●持ち手ハンドル付 ●能力…約20t

*アウトリガーベースとして使用する際は以下の点にご注意下さい。
・舗装路面保護用として地面に水平で使用下さい。
・穴や溝のある場所での使用はしないで下さい。破損や車両転倒の原因となります。



樹脂製枕木と同じ材質
(100%廃プラスチック)使用!



お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226

<http://www.esco-net.com/>