



EA993LC-103

FA-50

3t油圧ジャッキ ガレージローダウン

純正ローダウン車に最適！

最高値	最低値	ストローク
約465mm	約90mm	約375mm



最大耐荷重	3000kg(最大揚程質量) 29.4kN
最低/最高地上高	約90mm/約465mm
ストローク	約375mm
ハンドルサイズ	約1100mm
ハンドル取付後全長	約1590mm
サドルサイズ	約φ107×15(H)mm
作動油	油圧潤滑油(ISO VG32)
油量	約250cc
使用温度範囲	-20℃～60℃
本体サイズ / 重さ	約645(W)×160(H)×345(D)mm 約33.6kg
パッケージサイズ	約690(W)×200(H)×380(D)mm
アウトカートンサイズ	約700(W)×203(H)×395(D)mm
アウトカートンの重さ	約35kg
カートン入数	1
JANコード	4906918208513