



EA993LC-2A



最高値	最低値	ストローク
約335mm	約85mm	約250mm

サドル使用時		
最高値	最低値	ストローク
約365mm	約115mm	約250mm

最大耐荷重	2000kg(最大揚程質量) 19.6kN
最低/最高地上高	約85mm(付属サドル使用時：約115mm) 約335mm(付属サドル使用時：約365mm)
ストローク	約250mm
ハンドルサイズ	約500mm
ハンドル取付後全長	約980mm
サドルサイズ	約φ60×18(H)mm
作動油	油圧潤滑油(ISO VG32)
油量	約115cc
使用温度範囲	-20℃～60℃
本体サイズ / 重さ	約530(W)×140(H)×214(D)mm 約11kg
パッケージサイズ	約560(W)×155(H)×245(D)mm
アウトカートンサイズ	約565(W)×160(H)×250(D)mm
アウトカートンの重さ	約11.5kg
カートン入数	1
JANコード	4906918208469