



EA993LC-3B

最高値	最低値	ストローク
約530mm	約148mm	約382mm



最大耐荷重	3000kg(最大揚程質量) 29.4kN
最低/最高地上高	約148mm/約530mm
ストローク	約382mm
ハンドルサイズ	約545mm
ハンドル取付後全長	約1210mm
サドルサイズ	約φ60×18(H)mm
作動油	油圧潤滑油(ISO VG32)
油量	約185cc
使用温度範囲	-20℃～60℃
本体サイズ / 重さ	約705(W)×180(H)×185(D)mm 約18kg
パッケージサイズ	約740(W)×195(H)×215(D)mm
アウトカートンサイズ	約745(W)×200(H)×220(D)mm
アウトカートンの重さ	約19.5kg
カートン入数	1
JANコード	4906918208490