

■ サービスジャッキ(手動式)



整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。
全機種安全弁付き。

仕様	最大使用荷重	受金最低高さ	ストローク	受金最高高さ	フレーム高さ	全長	質量	EA品番
型式	ton	mm	mm	mm	mm	mm	kg	-
SJ-15H-3	1.5	113	360	473	150	655	33	EA993LG-1.5
SJ-20S-3	2	113	360	473	150	655	33	EA993LG-2
SJ-20LL-2 低床ペダル付	2	98	410	508	120	961	57	EA993LH-2
SJ-30H	3	126	480	606	190	1310	65	EA993LG-3
SJ-30LL 低床ペダル付	3	98	515	613	135	1367	80	EA993LH-3
SJ-50H	5	150	410	560	200	1415	85	EA993LG-5
SJ-100H	10	160	400	560	250	1545	135	EA993LG-10

最大使用荷重(持ち上げ荷重)

使用上の最大使用荷重とは、受金高さが、揚程の半分の高さまで上がった位置での持ち上げ荷重を示します。
受金高さが、揚程の半分の高さより低い位置ですと、最大使用荷重は小さくなります。(JIS規格)
注) SJ-20LL・SJ-30LLは、受金高さが最低位置より最大使用荷重が上げられます。