

■ 爪付油圧ジャッキ（リターンズpring無しタイプ）



MHC-1.2T
EA993LV-1.2



MHC-3T
EA993LV-3

- ・ ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。
- ・ 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
- ・ 標準タイプと爪ロングタイプがあります。

仕様	許容荷重		最低位置		ストローク	最高位置		ベットの寸法		爪の寸法		総質量	E A 品 番
型式	爪部 ton	頭部 ton	爪部 mm	頭部 mm	mm	爪部 mm	頭部 mm	幅 mm	長さ mm	幅 mm	長さ mm	kg	
MHC-1.2T 標準タイプ	1.2	3	12	205	105	117	310	140	195	65	50	7.3	EA993LV-1.2
MHC-2T 標準タイプ	2	5	16	240	113	129	353	160	227	65	50	12.3	EA993LV-2
MHC-3T 標準タイプ	3	7	19	236	110	129	346	160	238	65	50	13.7	EA993LV-3
MHC-5T 標準タイプ	5	10	22	290	120	142	410	182	262	75	57	17.8	EA993LV-5
MHC-7.5T 標準タイプ	7.5	15	25	307	140	165	447	225	290	85	60	32.1	EA993LV-7.5
MHC-10T 標準タイプ	10	20	28	325	145	173	470	225	290	85	60	34.3	EA993LV-10
MHC-1TL 爪ロングタイプ	1	3	12	205	105	117	310	140	220	65	75	7.3	EA993LW-1
MHC-2TL 爪ロングタイプ	2	5	19	113	113	132	356	160	259	65	80	13.4	EA993LW-2
MHC-3TL 爪ロングタイプ	3	7	22	239	110	132	349	160	271	65	80	15.3	EA993LW-3
MHC-5TL 爪ロングタイプ	5	10	25	292	120	145	412	182	283	75	75	21.0	EA993LW-5