

■ 爪付き油圧ジャッキ

EA993LX-2



MHC-2RS-2

EA993LY-3

MHC-3SL-2



MHC-5RS-2

EA993LX-5



爪位置が低くわずかなすきまで使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造船・橋梁・プラント工事にご利用下さい。災害対策用に最適です。

○特徴：スライドレール式で強度、精度が向上。

ハンドルが回転式ですので作業現場を選びません。リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下します。

(MHC-1.8V-2は除く)

仕様 型式	許容加重		最低位置		ストローク	最高位置		ペット寸法		爪寸法		質量 kg	EA品番
	爪部 ton	頭部 ton	爪厚 mm	頭部 mm		爪部 mm	頭部 mm	幅 mm	長さ mm	幅 mm	長さ mm		
MHC-2RS-2 ・標準タイプ	2	5	19	243	113	132	356	160	227	65	50	12.5	EA993LX-2
MHC-5RS-2 ・標準タイプ	5	10	22	290	120	142	410	182	262	75	57	18.5	EA993LX-5
MHC-10RS-2 ・標準タイプ	10	20	28	325	145	173	470	225	290	85	60	35.0	EA993LX-10
MHC-1.5SL-2 ・爪ロングタイプ	1.5	5	22	245	113	135	358	160	257	65	80	14.9	EA993LY-1.5
MHC-3SL-2 ・爪ロングタイプ	3	10	25	292	120	145	412	182	304	75	100	22.5	EA993LY-3
MHC-6SL-2 ・爪ロングタイプ	6	20	28	324	145	173	469	225	330	90	100	37.0	EA993LY-6