



丸型灰皿GPX-51B (P.153) + ミセルフラパネル (P.214)

ミセル スモーキングポール

ポールの表示面を自由にデザインできる灰皿。使用場所にあわせたデザインにできるのでより訴求効果があります。詳しくは ▶ P.225をご覧ください。



約3ℓ 火がついたタバコが捨てられても内部で火が消えやすい構造で安心。

白

黒

灰皿断面図

火が消えやすい構造
ポイント!
煙は中缶上部にたまりやす。
酸欠状態になりタバコの火も消えやすい。

消煙灰皿 カラープリント

SS-255-000-□ 約3ℓ

材質 本体:電気亜鉛メッキ鋼板にメラミン焼付塗装、中缶:溶融亜鉛メッキ鋼板、蓋:ステンレス
 サイズ 本体:約□210×H570mm、中缶:約φ156×H440mm
 規格色 白・黒
 重量 約4.8kg
 元払単位 1台入×2ケース

規格色	JANコード
白	565453
黒	565460

色コード / 5.白 **6.黒**

EA995AA-22

7.5ℓ 利用が多い所に最適な大容量

灰皿部分
吸殻が捨てやすい受皿付

プロスモーキー® (灰皿) カラープリント

DS-264-000-0 JANコード 167602

7.5ℓ

材質 本体:電気亜鉛メッキ鋼板にメラミン焼付塗装、受皿:電気亜鉛メッキ鋼板
 サイズ 本体:約□360×H700mm、受皿:□256×H114mm
 規格色 白
 重量 約14.5kg
 元払単位 1台

屑入付 1台のスペースで灰皿と屑入が使えます。

プロコスモス® (灰皿・屑入)

材質 本体:電気亜鉛メッキ鋼板にメラミン焼付塗装、蓋:ステンレスヘアライン仕上、受皿:アルミ、中缶:溶融亜鉛メッキ鋼板

規格色 白・黒
 本体サイズ S:φ200×H630mm、L:φ280×H700mm
 中缶サイズ S:φ180×H380mm、L:φ230×H415mm
 灰皿容量 S:1.4ℓ(深さ60mm)、L:3.1ℓ(深さ60mm)

品番	色コード	規格	屑入容量	重量(約)	元払単位
SS-265-010-□		S・中缶なし	12.6ℓ	3kg	1台入×4ケース
SS-265-110-□		S・中缶付	7.7ℓ	4.1kg	1台入×4ケース
SS-265-020-□		L・中缶なし	26.7ℓ	5kg	1台入×4ケース
SS-265-120-□		L・中缶付	14ℓ	6.2kg	1台入×4ケース

色コード / 5.白 6.黒

- 中袋には専用中袋S (P.91) が使用できます。
- Sは市販の20ℓ用、Lは市販の45ℓ用ポリ袋が使用できます。
- 底ゴム付

規格	JANコード	
	白	黒
S・中缶なし	167756	167763
S・中缶付	444659	444666
L・中缶なし	167855	167862
L・中缶付	444758	444765

屑入 灰皿

S・中缶なし **12.6ℓ** 1.4ℓ

S・中缶付 **7.7ℓ**

L・中缶なし **26.7ℓ** 3.1ℓ

L・中缶付 **14ℓ**

S(黒)

630

200

L(白)

700

280

灰皿部分
中缶付