

ステンレスタイプ サビに強いステンレス製なので、屋外や海辺でも安心してお使いいただけます。



グランドコーナー[®]430丸ステン14

DS-199-343-0 JANコード 415109

65ℓ

材質 網:ステンレス(0.8×7×14)、脚:EVA樹脂
サイズ 本体:φ433×φ343×H630mm、
プレート:W270×H110mm

脚高さ 30mm
重量 約2.5kg
元払単位 3台

●市販の70ℓ用ポリ袋が使用できます。

グランドコーナー[®]470丸ステン14

DS-199-347-0 JANコード 415208

78ℓ

材質 網:ステンレス(0.8×7×14)、脚:EVA樹脂
サイズ 本体:φ475×φ380×H650mm、
プレート:W270×H110mm

脚高さ 30mm
重量 約3.1kg
元払単位 3台

●中袋にはポリ袋110G(P.91)が使用できます。
●市販の90ℓ用ポリ袋が使用できます。

グランドコーナー[®]350角Rステン14

DS-198-135-0 JANコード 415406

47ℓ

材質 網:ステンレス(0.8×7×14)
サイズ 本体:□350×□275×H565mm、
プレート:W215×H88mm

脚高さ 30mm
重量 約2.0kg
元払単位 3台

●市販の70ℓ用ポリ袋が使用できます。

グランドコーナー[®]440角Rステン14

DS-198-144-0 JANコード 415307

EA995AA-361 103ℓ

材質 網:ステンレス(0.8×7×14)、脚:EVA樹脂
サイズ 本体:□445×□364×H710mm、
プレート:W270×H110mm

脚高さ 30mm
重量 約3.6kg
元払単位 3台

●中袋にはポリ袋110G(P.91)が使用できます。
●市販の120ℓ用ポリ袋が使用できます。

つや消し(酸洗い)仕上げ グランドコーナー[®]のステンレス製品に、清潔さと高級感を高める、つや消し仕上げが別途できます。

※加工費は別途申し受けますので、詳しくは
弊社、又は係員までお問い合わせください。