

## 使い捨て防護服

参考サイズ (cm)

品番	サイズ	胸囲	身長
EA996AZ-21A	M	92~100	168~176
EA996AZ-22A	L	100~108	174~182
EA996AZ-23A	XL	108~116	180~188
EA996AZ-24A	XXL	116~124	186~194

### ○特長

- ・タイベック素材使用
- ・タイベックの特色: 抜群のバリア性能、発塵はほぼゼロ、軽く、柔らかく、通気性が良い、帯電防止加工済引裂き、摩擦に強い、純粋な高密度ポリエチレンから作られ、充填剤や結合剤、シリコン等を含んでおりません。
- ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。
- ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。
- ・耐水圧1300mm
- ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。

### ○デザイン性能



- ファスナーの上にストラップ  
ファスナー部分からの浸透を防ぎます。
- ファスナー  
上下両方向から開けられるファスナーです。
- 腰部にしぼり  
安全性高め、着心地をよくします。
- 手足の裾にしぼり
- 余裕のマチ付

### ○使用上の注意

- ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。
- ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。
- ・透湿性はありますが、ヒートストレスにはご注意ください。
- ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。

### ○参考まで

## JIS T8115による化学防護服の分類

