

EA996AZ-1-4(使い捨て継ぎ服)

※全取扱い中止になりました

品番	サイズ	身長(cm)	胸囲(cm)
EA996AZ-1	M	168~176	92~100
EA996AZ-2	L	174~182	100~108
EA996AZ-3	XL	180~188	108~116
EA996AZ-4	XXL	186~194	116~124

- ◆特 長 ・軽くて強い不織布の特徴を生かして汚れの激しい作業及び有害な粉塵に対するバリアー性を要求される作業に適した商品群です。

- ・袖口ゴム入、背ウエストゴム入、裾口ゴム入、

- ◆タイベックとはデュポン社の登録商標です。

連続した極めて細い(直径5ミクロン)100%高密度ポリエチレン繊維を熱と圧力によって結合したスパンボンド不織布です。

この製法により耐浮遊じんあい性はもちろん数々の特性を持っています。

- ・軽量…続服で約130g

- ・引張強さ…たて11.5kgf/よこ12.7kgf

- ・耐浮遊塵あい性…3 μ mの粒子は99%以上の遮へい効果があります。

- ・耐水性…96cm

油のしみこみを遅速させます。又若干の透湿性もあります。

- ・制電性…表面に制電加工が施されていて、摩擦帯電圧も低く抑えられています。

- ・リントフリー性…リントくずが発生しにくい構造になっています。

- ◆使用上の注意

※火気に近づけないよう、ご注意ください。75℃で収縮が始まります。

※洗濯後、制電効果は著しく低下します。

※耐切創性はありませんので鋭利な物は素材を貫通する危険があります。

※リントフリーを要求される場合はクリーンパックされた製品をご使用下さい。

※透湿性がありますが、ヒートストレスにはご注意ください。