

RF-12 **耐水圧 20,000mmH₂O**

HARD TYPE

高い耐久性を追求した 補強型レインスーツ。

**耐久補強
高圧防水**

ナイロンオックスフォード
高防水/PVCラミネート

耐水圧
20,000mmH₂O

総裏メッシュ

FUNCTIONS

高い耐久性を誇る
オックスフォードを要所に補強。

長靴の着脱もスムーズな
ファスナー開閉タイプの
マチを採用。

運搬作業等、ハードシーンによる擦れをガード。



爽やか総裏メッシュ

オレンジ

収納力をアップした
両サイドポケット

雨や風を防ぐ
マジック調節機能



視界良好で安全性を向上する
「PVCクリアガード」採用

高防水&耐久性素材

210Dナイロン オックスフォード

高耐久性

210D/118T
NYLON OXFORD

通常のレインウェアに使用する
ナイロン糸70D(デニール)の3倍の強度を誇る
210D(デニール)のナイロン糸を使用しています。



防水収納バッグ付き

膝下に長いファスナー・
内側に大きな三角形のマチを装備



品番	RF-12
品名	レインファクトリー ハードタイプ
[ダークグレー]	M,L,LL,3L,4L
[オレンジ]	M,L,LL,3L,4L
品質	表 / ナイロン100% (PVCラミネート) 裏 / ポリエステル100% (メッシュ)

JANコード (4970687-)		
サイズ/カラー	ダークグレー	オレンジ
M	628186	628247
L	628193	628254
LL	628209	628261
3L	628216	628278
4L	628223	628285

高防水&耐久性素材

表 ナイロン100%
PVCラミネート
裏 ポリエステル100%
メッシュ

カラーバリエーション

オレンジ

ダークグレー

基本身体囲寸(cm)			
サイズ	適応身長	適応胸囲	適応腰囲
M	160~170	84~92	72~80
L	170~180	90~98	78~88
LL	175~185	96~104	86~96
3L	175~185	102~110	94~104
4L	180~185	108~122	102~126

製品寸法(cm)						
サイズ	上着				ズボン	
	肩丈	胸囲	肩巾	袖丈	総丈	股下
M	70	120	50	60	105	73
L	73	125	52	61	108	75
LL	76	130	54	63	111	78
3L	80	135	58	63	115	81
4L	84	140	60	64	118	84



ダークグレー