

ドレンホース DH  
ドレンホース用アクセサリ（関連部材）  
取扱説明書

2020年 1月 31日

因幡電機産業株式会社  
開発統括部

## 1. お客様へ

- 施工は必ず専門業者へ依頼してください。
- ご不明な点は、巻末に記載されている営業窓口へお問合せください。

## 2. 施工業者様へ

- 施工前に本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ドレンホース用アクセサリは、INABA DENKO ブランドのドレンホース専用です。他ブランドのドレンホースとの組み合わせにつきましては当社では保証いたしかねます。

## 3. 初めにお読みください（正しく安全に使用いただくための注意）

本製品は、エアコン用のドレン排水ホース及び専用アクセサリ（関連部材）です。それ以外の用途には使用しないでください。

### 通告

下記が守られなかった場合、物的損害をおう可能性があります。

- 当社ドレンホース用アクセサリ（関連部材）、及びドレンホース同士の接続部は、構造上水漏れを生じる恐れがありますので、必ず屋外でご使用ください。
- 曲げRは80以上で使用してください。曲げすぎると、応力割れが生じる恐れがあります。
- 施工の際、水勾配を必ず確保し、ホースをたるませないように施工してください。長い横引きは塩ビ管や当社製品ネオドレンパイプのご使用をお勧めします。
- ドレンホースジョイント(DHJ)、ドレンホース用分岐ジョイント(DY)、ドレンアダプター(NDA)、ドレンアダプター(NDH)は、構造上、水漏れを生じる恐れがありますので、必ず屋外でご使用ください。

### 【お願い】


- ドレンホース (DH)  
当社製品スリムダクトに収納、またはテープ巻きを施すなどの耐候性措置を行ってください。
- ドレンホース用保温材 (PMD)  
・スリットなどの加工処理をおこなっていない丸棒タイプのため、先にドレンホースを挿入してご使用ください。  
・機器付属のドレンホースとの接続はビニルテープなどで固定してください。
- ドレンホースジョイント (DHJ)  
・ドレンホースとDHJは、しっかりとかん合するように奥まで確実に差し込み、ビニルテープなどではずれないように固定してください。  
・テープ巻きを施すなどの耐候性措置を行ってください。
- 防虫ドレンキャップ (DC)  
・ドレンホースの蛇腹部分に取り付けてください。  
・ドレンホースのつまりを防止するために、定期的に清掃してください。

### 取付図



●ドレンホース用分岐ジョイント (DY)

- ドレンホースとDYは、しっかりとかん合するように奥まで確実に差し込み、ビニルテープなどではずれないように固定してください。



- ドレンホース内にエアータまりが生じ、正常に排水できない場合は、エア抜き部の先端をカットしてください。
- テープ巻きを施すなどの耐候性措置をおこなってください。

●ドレンアダプター (NDA)

- ドレンパイプ継手部品と組み合わせてご使用ください。
- ドレンホースが上側、接続する継手が下側の条件で使用してください。
- 塩ビ管接手との接続は塩ビ用接着材でしっかりと接着してください。
- 清掃時はアルコールなどの有機溶剤を使用しないでください。使用するとNDAに変色・割れが発生する恐れがあります。

●ドレンアダプター (NDH)

- ドレンパイプ継手部品と組み合わせてご使用ください。
- ドレンホースが上側、接続する継手が下側の条件で使用してください。
- NDHにドレンホースをはさみ込んでNDH同士、及び塩ビ管接手を塩ビ用接着剤でしっかりと接着してください。

## 4. 製品仕様

### 4-1. ドレンホース DH

ドレンホース DH の製品仕様を 表-1 に示します。

表-1 ドレンホース DH の型番及び寸法

型番	呼び径	内径 (mm)	全長 (m)	ホース部外径 (mm)	最大外径 (mm)	接続口ピッチ (mm)
DH-14-I	14	φ13.5	50	φ18.3	φ22	500

材質：PE、色調：アイボリー

寸法図

