



-
- EA997DE-21
 - EA997DE-22
 - EA997DE-23
 - EA997DE-24
 - EA997DE-25
 - EA997DE-26
 - EA997DE-27
 - EA997DE-28

呼び径	板厚	b	L	a
D	t			
75	0.6	8	130	61
100	0.6	8	130	61
125	0.6	8	130	61
150	0.6	10	130	60
175	0.6	10	130	60
200	0.6	10	130	60
225	0.6	10	130	60
250	0.6	10	130	60
275	0.6	10	130	60
300	0.6	10	130	60
325	0.8	13	133	60
350	0.8	13	133	60
375	0.8	13	133	60
400	0.8	13	133	60
450	0.8	13	133	60
500	0.8	13	133	60
550	0.8	13	133	60
600	0.8	13	133	60
650	0.8	13	133	60
700	0.8	13	133	60
750	1.0	13	133	60
800	1.0	13	133	60
850	1.0	13	133	60
900	1.0	13	133	60
950	1.0	13	133	60
1000	1.0	13	133	60

単位：mm

※材質：亜鉛鋼板

名称	差込継手（ニップル）				
型式	N（φ75～φ1000）				
承認	検図	製図	尺度	図番	08-211010
	橋本	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2008.11.28
株式会社 深川製作所					

平成22年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ75～φ700	-1.2～-1.9	0～+1
φ750～φ1000	-2.0～-2.2	0～+1

△	.	.	
△	.	.	
△	2011.4.1	仕様書年度変更	
記号	年月日	備考	