



呼び径	$\phi D1$	$\phi D2$	t	L	b	a	r	
EA997DE-1	75	74	74	0.6	75	6	60	75
EA997DE-3	125	123	123	0.6	125	8	60	125
EA997DE-5	175	173	173	0.6	175	10	80	175

単位：mm





材質 亜鉛鋼板  
(SGCD Z18)

名称	プレスエルボ 90°				
型式	PE90°				
承認	検図	製図	尺度	図番	17-211094-TK
条	池上	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2017.6.19
 株式会社 深川製作所					

記号	年月日	備考
△1	・	・
△2	・	・
△3	・	・

呼び径	$\phi D1$	$\phi D2$	t	L	a	r	
EA997DE-2	100	98	104	0.6	100	61	100
EA997DE-4	150	148	154	0.6	150	61	150
EA997DE-6	200	198	204	0.6	200	61	200

単位：mm



材質 亜鉛鋼板  
(SGCD Z18)

名称	プレスエルボ 90°				
型式	PE90°				
承認	検図	製図	尺度	図番	17-211095-TK
条	池上	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2017.6.19
 株式会社 深川製作所					

記号	年月日	備考
△1	・	・
△2	・	・
△3	・	・