


金網 【標準】□ 12M 【オプション】□ 3M □ 5M □ 10M □ 金網ナシ

材質 フード部 SUS304 t0.5 ( 200用 t0.6 )  
ガラリ水切板部 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5

名称 U型フード付ガラリ 型式 UK-UGEN-S 図番 UGEN-1101

承認 検図 製図 設計 尺度 FREE  
M.U Y.K T.N T.N 作成日 2017.09.14



(単位mm)

圧力損失係数 金網12M	3.59
	7.11
	9.34
	3.67

型式/寸法	A	B	C	D	E	F	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ
UK-UGEN 75S	138	117	66	44	73	19	16	84	75
UK-UGEN100S	175	157	86	50	97	22	22	111	100
UK-UGEN150S	230	207	130	60	145	25	50	160	150
UK-UGEN200S	310	275	178	75	195	30	45	211	200