



有効換気面積
145.5 cm²

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|--|--|--|-----|------------------|-----|------|----|-----|-----|--------|-------------|----|-----|----|-----|--|-----|--|
| 品名 | ステンレス製 床下換気口 蘭 ボックスタイプ | | | | 品番 | UK - YR1545 - SM | | | | 作成日 | | | 平成30年 7月12日 | | | 更新 | 年月日 | | 年月日 | |
| | 会社名 | | | | | 製図 | 検図 | 承認 | 尺度 | 番号 | 部品名 | 材質 | 個数 | 規格 | 年月日 | | 年月日 | | | |
| U.K 宇佐美工業株式会社 | | | | | T・N | Y・K | M・U | FREE | | 本体 | 1 | SUS304 | t0.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 金網 | 1 | SUS304 | 0.32 x 12M | | | | | | | |