



立ち作業の疲労軽減にも効果的な立ち作業用制電マット

欧州RoHS指令（規制10物質）に対応

仕様

品番	FE302-81	FE302-82 EA997RD-11A
電気抵抗	1.0×10 ⁷ Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)	
材質	ニトリルゴム (NBR)	
硬さ	60±5 (JIS K 6253 デュロメータA型)	
引っ張り強度	8.8MPa以上 (JIS K 6251)	
寸法	600(L)×915(W)×11(T)mm	465(L)×600(W)×11(T)mm

※労働安全衛生総合研究所技術指針 静電気安全指針の作業床の漏洩抵抗の測定方法