



次世代の超高性能ヘルメット

例：No.390-OTSS 白
品番 内装 ひさし通気孔カバー 帽体色

- 通気性アップ、消臭機能付き、視野の拡大、フィット感アップを実現。
- ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

ひさし・通気孔カバーのカラー
 C=クリア、S=スモーク、G=グリーン、Y=イエロー
 ※ひさし、通気孔カバーの取替えはできません。

D-PAT



- No.390F-OTSS (白5個) : EA998AD-1
- No.390F-OTSS (白1個) : EA998AD-11
- No.390F-OTSS (黄5個) : EA998AD-2
- No.390F-OTSS (黄1個) : EA998AD-12
- No.390F-OTSS (青5個) : EA998AD-3
- No.390F-OTSS (青1個) : EA998AD-13
- No.390F-OTCC (白5個) : EA998AD-4
- No.390F-OTCC (白1個) : EA998AD-14

帽体 : ABS
 ひさし、通気孔カバー : ポリカーボネート

●ひさし長さ : 約40mm ●サイズ : 53~62cm

No.390-OT A

No.390F-OT AB (スチロールライナー入り)

■No.390の帽体カラーチャート

製品重量 : 約423g



製品重量 : 約440g



アゴヒモ: 備長炭入り繊維, 汗止め: 高機能消臭素材CG-X, ハンモックテープ: 光触媒加工エライオナイトPC

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

●労働安全衛生規則の規格には次のような種類があり、下記のような記号で表示してあります。

- A** → **飛来・落下物用** 物体の飛来又は落下による危険を防止又は軽減する為のもの。
- B** → **墜落時保護用** 墜落による危険を防止又は軽減する為のもの。(内面にスチロールライナーが入っている。)
- E** → **電気用** 作業中の頭部感電による危険を防止する為のもの。使用電圧 : 7,000V以下。

●保護帽は品番によって次のような兼用タイプになっております。

- A** → 飛来・落下物用の単独タイプ。
- AB** → 飛来・落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ。
- AE** → 飛来・落下物用+電気用の2種兼用タイプ。
- ABE** → 飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ。

●上記の記号は各品番のうしろに明記してあります。

例 **No.390-OT A**

●スチロールライナー入りは品番のうしろに**F**が付いております。

例 **No.390F-OTAB**



※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.BC-2)は標準装着されています。

梱包単位 :