

No.75 : EA998AX-11
使い捨て用紙帽子

- 工場見学時等のヘルメットの内側に



日本製

No.75 **No.75-A** (10枚入り)

100157

109303

製品重量：約11g (1枚)
 ※頭周58.3cmまで

No.76 : EA998AX-12
 No.76-A : EA998AX-13
カミーボ® (ハーフキャップ型)

- 汗を吸い取るソフトタッチの不織布製



No.76 **No.76-A**

3枚化粧箱入り 60枚入り (10枚入り×6)

100058

102298

製品重量：約8g (1枚)
 ※フリーサイズ

カミーボ® (ダストフード型)

- 農業散布や塗装作業の汚れ防止に



No.78

1枚化粧箱入り

100072

製品重量：約14g

ヘルメット取付用
バイザーライト

- 角度が変えられる
- 超高輝度LED5個使用



- 上部に雨除けひさし付き
- 下部に角度調節用突起付き



No.47DX D-PAT-P

702108

製品重量：約32g
 ボタン電池CR2032 2個使用
 (モニター電池2個付き)

ヘルメット装着用
ヘルメットカバー

作業中ヘルメットによって内装材等に傷を付けないために...

No.69

103035

内側ウレタンスポンジ
 製品重量：約38g



ヘルメット取付用
ハンディライト

- アルミボディ
- 付属のベンホルダーで取付け簡単

D-PAT



ヘルメット (No.310ロイヤルブルー, No.260ブルー) は別売りです。

No.44-T **No.44-S**

ミゾ付きヘルメット用

ミゾなしヘルメット用

104735

104728

製品重量：約52g
 単4電池 2個使用 (別売)

ヘルメット取付用
LEDヘルバンド

- LED点滅式

D-PAT



No.7045-LD

色：白 105961

ライム 105978

サイズ：40mm幅×円周650~750mm
 製品重量：約50g

ボタン電池CR2032 1個使用 (モニター電池付き)

ヘルメット取付式
蓄光ヘルバンド

あらゆるヘルメットにピッタリフィット

D-PAT



No.7061

701378

シリコーンゴム製
 (伸縮素材)
 サイズ：幅10mm×円周650mm
 製品重量：約21g

晴天の自然光では約10分。
 40フットの蛍光灯では約30分 (距離2m)
 の吸収蓄積で初期の発光性能を発揮する。
 約8時間の視認が可能。

※ヘルメット取付式の製品はヘルメットの形状により取付けできない場合があります。※ヘルメットはすべて別売です。