

	( <del>廃番</del> )	( <del>廃番</del> )	( <del>廃番</del> )	( <del>廃番</del> )	( <del>廃番</del> )	( <del>廃番</del> )	( <del>廃番</del> )
エスコ品番	<del>EA998</del>	<del>EA998-1</del>	<del>EA998-10A</del>	<del>EA998-11A</del>	<del>EA998-12A</del>	<del>EA998-15</del>	<del>EA998-16</del>
品名	安全帯 (補助ベルト付)	安全帯 (補助ベルト付)	大口フック安全帯 (アルミバックル付)	大口フック安全帯 (アルミバックル付)	大口フック安全帯 (アルミバックル付)	安全帯 (腰当付)	安全帯 (腰当付)
ベルトカラー	グリーン	グリーン	ライトブルー	ブラック	グリーン	グリーン	イエロー
ベルトサイズ(mm)	50×1220	50×1220	50×1220	50×1220	50×1220	50×1220	50×1220
重量(g)	880	1070	730	730	730	1270	1270
有効ウエストサイズ(mm)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
ショックアブソーバー	無	無	無	無	無	無	無
バックル	三価クロメートメッキ仕上 スライドバックル	クロームメッキ仕上げ	アルミ製スライドバックル	アルミ製スライドバックル	アルミ製スライドバックル	クロームメッキ仕上げ	クロームメッキ仕上げ
補助ベルト(mm)	77×650	77×650	無	無	無	100×700	100×700
ストラップサイズ(mm)	φ12×1420(フック除く)	φ12×1420(フック除く)	φ12×1420(フック除く)	φ12×1420(フック除く)	φ12×1420(フック除く)	φ12×1420(フック除く)	φ12×1420(フック除く)
ロープ材質	三つ打ちナイロンロープ	三つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ
フック材質	三価クロメートメッキ仕上	クロームメッキ仕上	アルミ	アルミ	アルミ	クロームメッキ仕上	クロームメッキ仕上
フックサイズ(mm)	51×122 口径:14	108×223 口径:53	116×218 口径:53	116×218 口径:53	116×218 口径:53	108×223 口径:53	108×223 口径:53
補足			フックハンガー付 軽量タイプ	フックハンガー付 軽量タイプ	フックハンガー付 軽量タイプ	クッション性補助ベルト	クッション性補助ベルト

	( <del>廃番</del> )	( <del>廃番</del> )	( <del>廃番</del> )	( <del>廃番</del> )	( <del>廃番</del> )	( <del>廃番</del> )	( <del>廃番</del> )
エスコ品番	<del>EA998F-1</del>	<del>EA998F-3</del>	<del>EA998F-5</del>	<del>EA998F-7</del>	<del>EA998F-11</del>	<del>EA998F-13</del>	<del>EA998F-15</del>
品名	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯
ベルトカラー	ブルー	ブラック	ブルー	ブラック	ブルー	ブラック	ブルー
ベルトサイズ(mm)	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200
重量(g)	750	750	925	925	1030	1030	920
有効ウエストサイズ(mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ショックアブソーバー	無	無	無	無	無	無	衝撃吸収ストラップ
バックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	ワンタッチバックル	ワンタッチバックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	ワンタッチバックル
補助ベルト(mm)	—	—	—	—	100X650	100X650	—
ストラップサイズ(mm)	φ11×1700	φ11×1700	φ11×1700	φ11×1700	φ12×1700	φ12×1700	21.5×1700
ロープ材質	三つ打ちナイロンロープ	三つ打ちナイロンロープ	三つ打ちナイロンロープ	三つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ	ポリエステル
フック材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
フックサイズ	口径50	口径50	口径50	口径50	口径50	口径50	口径50
補足	軽量タイプ	軽量タイプ	軽量タイプ 取付簡単	軽量タイプ 取付簡単	軽量タイプ 腰に優しくクッション付	軽量タイプ 腰に優しくクッション付	ショックアブソーバー機能を 備えた安全帯

	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)
エスコ品番	<del>EA998F-17</del>	<del>EA998F-21</del>	<del>EA998F-23</del>	<del>EA998F-25</del>	<del>EA998F-26</del>	<del>EA998F-31</del>	<del>EA998F-33</del>
品名	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯
ベルトカラー	ブラック	ブルー	ブラック	ブルー	ブラック	ブルー	ブラック
ベルトサイズ(mm)	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200
重量(g)	920	1030	1030	1030	1030	1160	1160
有効ウェストサイズ(mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ショックアブソーバー	衝撃吸収ストラップ	衝撃吸収ストラップ	衝撃吸収ストラップ	無	無	有	有
バックル	ワンタッチバックル	スライドバックル	スライドバックル	スライドバックル	スライドバックル	スライドバックル	スライドバックル
補助ベルト(mm)	—	—	—	—	—	—	—
ストラップサイズ(mm)	21.5×1700	21.5×1700	21.5×1700	15×1100	15×1100	18×1700	18×1700
ロープ材質	ポリエステル	ポリエステル	ポリエステル	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維
フック材質	アルミ	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
フックサイズ(mm)	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50
補足	ショックアブソーバー機能を備えた安全帯	ショックアブソーバー機能を備えた安全帯	ショックアブソーバー機能を備えた安全帯	簡易型リール式	簡易型リール式	スタンダードリール式	スタンダードリール式

	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)
エスコ品番	<del>EA998F-35</del>	<del>EA998F-36</del>	<del>EA998F-41</del>	<del>EA998F-43</del>	<del>EA998F-45</del>	<del>EA998F-47</del>	<del>EA998F-48</del>
品名	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯
ベルトカラー	ブルー	ブラック	ブルー	ブラック	ブルー	ブラック	ブルー
ベルトサイズ(mm)	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200
重量(g)	990	990	1200	1200	980	980	1280
有効ウェストサイズ(mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ショックアブソーバー	無	無	有	有	有	有	有
バックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	スライドバックル	スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	ワンタッチバックル
補助ベルト(mm)	—	—	—	—	—	—	—
ストラップサイズ(mm)	15×1100	15×1100	15×1500	15×1500	18×1700	18×1700	18×1700
ロープ材質	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維
フック材質	鉄	鉄	鉄	鉄	アルミ	アルミ	鉄
フックサイズ(mm)	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50
補足	簡易型リール式 軽量タイプ	簡易型リール式 軽量タイプ	巻取り式の理想型 2WAYリール式	巻取り式の理想型 2WAYリール式	スタンダードリール式 軽量タイプ	スタンダードリール式 軽量タイプ	スタンダード 取付簡単 リール式

	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)
エスコ品番	<del>EA998F-49</del>	<del>EA998F-53</del>	<del>EA998F-54</del>	<del>EA998F-55</del>	<del>EA998F-57</del>	<del>EA998F-58</del>	<del>EA998F-59</del>
品名	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯
ベルトカラー	ブラック	グリーン	オレンジ	ブルー	ブラック	ブルー	ブラック
ベルトサイズ(mm)	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200
重量(g)	1280	1330	950	1330	1330	1330	1330
有効ウエストサイズ(mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ショックアブソーバー	有	有	有	有	有	有	有
バックル	ワンタッチバックル	ワンタッチバックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	ワンタッチバックル	ワンタッチバックル
補助ベルト(mm)	—	—	—	100×650	100×650	—	—
ストラップサイズ(mm)	18×1700	15×1500	φ12×1700	15×1500	15×1500	15×1500	15×1500
ロープ材質	硬張力繊維	硬張力繊維	三つ打ちナイロンロープ	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維
フック材質	鉄	鉄	アルミ	アルミ	アルミ	鉄	鉄
フックサイズ(mm)	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50
補足	スタンダード 単リール式	取付簡単 2WAYリール式	繊維にホリエステル 酸対策型 軽量タイプ	2WAYリール式 軽量タイプ 腰に優しいクッション付	2WAYリール式 軽量タイプ 腰に優しいクッション付	取付簡単 2WAYリール式	取付簡単 2WAYリール式

	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)
エスコ品番	<del>EA998F-61</del>	<del>EA998F-63</del>	<del>EA998F-65</del>	<del>EA998F-67</del>	<del>EA998FA-1</del>	<del>EA998FA-2</del>
品名	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	柱上安全帯	柱上安全帯(林業型)
ベルトカラー	ブラック	ブラック	ブルー	ブラック	ブルー	ブルー
ベルトサイズ(mm)	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	45×1200	45×1200
重量(g)	1560	1560	1160	1160	1660	1700
有効ウエストサイズ(mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ショックアブソーバー	有	有	無	無	無	無
バックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	スチール製 スライドバックル	スチール製 スライドバックル
補助ベルト(mm)	—	—	—	—	85×650	75×650
ストラップサイズ(mm)	15×1500	15×1500	φ11×1000	φ11×1000	φ16×2100	φ12×1900
ロープ材質	八つ打ち φ11×1000	八つ打ち φ11×1000	八つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ	ビニロン 三つ打ちロープ	ビニロン 三つ打ちワイヤ芯ロープ
フック材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	鉄	鉄
フックサイズ(mm)	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 13	口径 13
補足	2WAYリール式 副ランヤード付	2WAYリール式 副ランヤード付	ランヤード2本式 軽量タイプの定番	ランヤード2本式 軽量タイプの定番	柱上作業の必需品	柱上用 ビニルパイプ付で 枝打ちに最適

	(廃番)	(廃番)	(廃番)		
エスコ品番	<del>EA998FA-3</del>	<del>EA998FA-4</del>	<del>EA998FA-5</del>	EA998FB-1	EA998FB-2
品名	柱上安全帯	柱上安全帯	柱上安全帯(湾曲型)	短絡防止型安全帯	防爆型安全帯
ベルトカラー	グリーン	ブルー	ブルー	イエロー	グリーン
ベルトサイズ(mm)	45×1200	45×1200	45×1200	50×1200	50×1200
重量(g)	2050	1810	2240	1330	1250
有効ウエストサイズ(mm)	1200	1200	1200	1200	1200
ショックアブソーバー	無	無	無	有	有
バックル	スチール製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	鉄に樹脂コーティング スライドバックル	真鍮製バックル
補助ベルト(mm)	85×700	100×700	100×700	—	—
ストラップサイズ(mm)	φ 16×2100	φ 16×2100	φ 16×3300	15×1500	直径10×1700
ロープ材質	ナイロン 三つ打ちロープ	ナイロン 三つ打ちロープ	ナイロン 三つ打ちロープ	硬張力繊維	導電性 三つ打ちロープ
フック材質	鉄	アルミ	アルミ	鉄に樹脂コーティング	ベリリウム銅製
フックサイズ(mm)	口径 13	口径 19	口径 19	口径 50	口径 50
補足	柱上用作業の必需品	柱上用 湾曲ベルトで長時間 の作業に最適	柱上用 ロープの両端にフック	短絡防止型(絶縁) 2WAYリール式	防爆・帯電防止型

		(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)	(廃番)	
エスコ品番	EA998P-1	EA998P-7	<del>EA998P-10</del>	<del>EA998P-11</del>	<del>EA998P-12</del>	<del>EA998P-15</del>	<del>EA998P-101</del>
品名	安全帯 (ショックアブソーバー付)	安全帯 (ショックアブソーバー付)	安全帯 (ショックアブソーバー付)	安全帯 (ショックアブソーバー付)	安全帯 (ショックアブソーバー付)	安全帯 (カールロープ式)	安全帯 (緊急ロック機構内蔵)
ベルトカラー	イエロー	イエロー	イエロー	イエロー	グリーン	ブルー	グリーン
ベルトサイズ(mm)	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	50×1200	50×1300	50×1200
重量(g)	1050	1010	950	840	930	970	1005
有効ウエストサイズ(mm)	900	900	900	900	900	1000	900
ショックアブソーバー	有	有	有	有	有	有	有
バックル	機械構造用炭素鋼 スライドバックル	機械構造用炭素鋼 スライドバックル	機械構造用炭素鋼 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	ワンタッチバックル	機械構造用炭素鋼 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル
補助ベルト(mm)	—	—	—	—	—	—	—
ストラップサイズ(mm)	18×1500(フック除く)	18×1500(フック除く)	18×1500(フック除く)	18×1500(フック除く)	18×1500(フック除く)	φ9×1500(最長)	18×1500(フック除く)
ロープ材質	耐熱アラミド繊維	耐熱アラミド繊維	耐熱アラミド繊維	耐熱アラミド繊維	耐熱アラミド繊維	ポリアリレート繊維	
フック材質	樹脂モールド加工	樹脂モールド加工	機械構造用炭素鋼	アルミ	アルミ		アルミ
フックサイズ(mm)	口径:50mm	口径:50mm	口径:50mm	口径:50mm	口径:50mm	口径:50mm	口径:50mm
補足	ボタン巻き取り式 1本つき専用	自動巻き取り式 1本つき専用	自動巻き取り式 1本つき専用	レバー切換式リール 1本つき専用	レバー切換式リール 1本つき専用	落下質量100kg対応 カールロープ採用	自動巻き取り式 1本つき専用