

SUB LANYARD ツインランヤード用 副ランヤード



ノビロン

AT-NV931-SL

AT-NV931

伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンの副ランヤード。

型 番		ランヤード	
AT-NV931 伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)800mm~850mm、(伸長時)1,050mm			
安全帯側		構造物側	
重 さ			
副ランヤード用D環(50mm幅ベルト用)		フックFS-93-1(軽量型)	
		約520g	

※D環止め、収納袋もしくはフックハンガーを併せて購入ください。

ランヤード色 **BK** **SL** **BL** **RE**

BK : EA998FR-7

BL : EA998FR-6



SRリトラ

AR-SRBT-931

主ランヤードのフックが掛からないようバックリングを採用した巻取式(SRリトラ)の副ランヤード。

型 番		ランヤード	
AR-SRBT-931		ストラップ 幅15mm×有効長さ1,000mm	
安全帯側		構造物側	重 さ
SRリトラタイプ巻取り器 バックリング付		フックFS-93-1(軽量)	約720g

※収納袋もしくはフックハンガーを併せて購入ください。



ロープ式

AT-931C

キンクの生じにくい八つ打ちロープを採用した副ランヤード。

型 番	ランヤード	
AT-931C	八つ打ち 直径11mm×標準長さ1,000mm	
安全帯側	構造物側	重 さ
副ランヤード用D環(50mm幅ベルト用)	フックFS-93-1(軽量)	約430g

※D環止め、収納袋もしくはフックハンガーを併せて購入ください。

主ランヤードと副ランヤードの組合せはご自由にお選びいただけます。

お手持ちの安全帯をツインランヤード安全帯とすることもできます。

組合せ例



1本つり専用巻取式(2wayリトラ)安全帯

+



ロープ式副ランヤード

=

2wayリトラ + ロープ式 の
ツインランヤード安全帯

※安全帯と副ランヤードは適合した組合せが必要ですのでお問い合わせください。