

EA998RD - 24 ~ - 28 (安全長靴)

JIS (S級) 適合品

材質 アッパー・ソール：ラバー
インナー：綿メリヤス

靴底は耐油性ではありません。
水などの滑り止め仕様です。

甲幅の広い3Eサイズ



品番	サイズ	品番	サイズ
EA998RD-24	24cm	EA998RD-26	26cm
EA998RD-24.5	24.5cm	EA998RD-26.5	26.5cm
EA998RD-25	25cm	EA998RD-27	27cm
EA998RD-25.5	25.5cm	EA998RD-28	28cm



先芯はJIS規格(S級)に適合した性能を有しています。
長靴タイプの作りになっていますので軽作業としてお選びください。

靴のサイズは目安に過ぎませんので足に合った靴をお選びください。履いた時
爪先が当たらないよう1.5cmくらい開けると良い。

発汗によりカブレやカユミなどの異常を感じた時はご使用をおやめください。

一度衝撃や圧迫を受けた靴は外観のいかにかわらず使用しないでください。

先芯が露出したり、底意匠が擦り減ってなくなった場合には使用しないでください。

破れの原因になりますのでとがったものや鋭利な刃物等で傷つけないようにご注意
ください。

ご使用前にあなあき、汚れなどを点検して注意してお使いください。

(参考)
作業区分による種類(記号)

作業区分	記号
重作業用	H
普通作業用	S
軽作業用	L