

EA998RH-24.5～-28 [踏み抜き防止]安全長靴

- 材質…天然ゴム
- サイズ…24.5～27.0、28.0cm (24.5～27.0のサイズは0.5cm刻み)
- 特長…中底に踏み抜き防止の鉄板(0.5mm)入り
滑りにくいデッキタイプのアメ底
JIS(S種)適合品鋼製先芯入
甲幅の広い3Eサイズ

● 約 1.9kg

(参考)

■ 作業区分による種類(記号)

作業区分	記号
重作業用	H
普通作業用	S
軽作業用	L



使用上の注意

軽量物の落下では爪先が保護される構造となっておりますが、足元への落下物には充分ご注意ください。

足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となります。適切な靴をお選び下さい。発汗等によりかゆみ、かぶれを感じた時はただちにご使用をおやめください。

- ① 汚れが付着した場合は、ぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布でいねいに汚れを落としてください。
- ② 干す場合は、直射日光を避け、よく水気を取り低温で風通しのよい日陰に干してください。ストーブ等での高温の乾燥は絶対に避けてください。
- ③ 保管する場合は、変形防止の為厚紙、新聞紙等を入れ、ホリ袋などに収納し暗所においてください。
- ④ 直射日光や車のトランク等(高温場所)での長時間の保管や折り曲げた状態での保管は、靴の変形や本体を劣化させる場合がありますので、避けて下さい。

