

**EA998TZ-24~-29**  
(耐油底 安全靴)

(参考)

■ 作業区分による種類(記号)

作業区分	記号
重作業用	H
普通作業用	S
軽作業用	L

- 材質…牛革、合成皮革
  - 軽くてクッション性抜群 EVAソール、耐油底
  - サイズ 24.0~27.0、28.0、29.0cm (24.0~27.0のサイズは0.5cm刻み)
  - 特長…JIS(S級)適合品 鋼製先芯入り  
甲幅の広い4Eサイズ
- 約 980g



**使用の注意**

- ① この商品の鋼製先芯は、JIS規格(S)級に適合する性能を有しております。
- ② 鉄芯は、爪先部を保護するものです。足元には充分気をつけて下さい。
- ③ 靴のサイズは目安にすぎませんので実際に履いてみて足に合った靴をお選び下さい。
- ④ 飛び降りたりすると事故の原因になる場合があります。
- ⑤ かぶれやかゆみ等の異常を感じたら、ご使用をやめてください。
- ⑥ 爪先が破れて先芯が露出したり、靴底意匠のなくなったものは使用しないで下さい。
- ⑦ 先芯に穴をあける等の加工をしたり、一度でも大きな衝撃や圧迫を受けた場合は使用しないでください。保護性能が低下します。

