

品番 EA998VN-23.5～-28
品名 耐電作業靴[絶縁ゴム底]



品番	サイズ(cm)
EA998VN-23.5	23.5
EA998VN-24	24
EA998VN-24.5	24.5
EA998VN-25	25
EA998VN-25.5	25.5
EA998VN-26	26
EA998VN-26.5	26.5
EA998VN-27	27
EA998VN-27.5	27.5
EA998VN-28	28

工場内の電気保全や電気工事など、低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業の為に開発された耐電作業靴です。

●仕様

- ・材質…甲被:牛革(スムーズ仕上げ)
靴底:合成ゴム底(NBR)
- ・標準重量:970g/1足 (25.5cm)
- ・幅…3E
- ・対象電圧…直流750V以下
交流300V以下
- ・本製品は安全靴ではございませんので、つま先を保護する性能は有していません。

●性能

- ・電気抵抗試験:1000V/2000MΩ絶縁抵抗計を用い、 $1.0 \times 10^9 \leq R \Omega$ の規格に合格品(メーカー規定)
- ・耐電圧試験:電気抵抗試験の際、端子に交流0～3kVまで毎秒1kVの割合で上昇させて1分間印加し、絶縁破壊しないものを合格としています。(メーカー規定)