

## EA999MC-10、-15、-20 ABC消火器

※全て廃番となりました。

### 【特長】

- ・一般用粉末消火器。事業所、工場、コンビナート等に備えておく心安心です。
- ・木材、油、電気火災用
- ・ストップ機能付き

### 【仕様】

| 品番     | EA999MC-10                          | EA999MC-15                          | EA999MC-20                          |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 総重量    | 約6.3kg                              | 約7.5kg                              | 約9.9kg                              |
| 薬剤質量   | 3.5kg                               | 4.5kg                               | 6.0kg                               |
| 全高     | 約514mm                              | 約485mm                              | 約533mm                              |
| 胴径     | 約127mm                              | 約130mm                              | 約155mm                              |
| 最大幅    | 約210mm                              | 約220mm                              | 約220mm                              |
| 圧源ガス   | CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 60g | CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 60g | CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 60g |
| 放射時間   | 約17秒(20℃)                           | 約15秒(20℃)                           | 約22秒(20℃)                           |
| 放射距離   | 4～6m(20℃)                           | 4～6m(20℃)                           | 3～6m(20℃)                           |
| 使用温度範囲 | -30～+40℃                            | -30～+40℃                            | -20～+40℃                            |
| 能力単位   | A-3,B-7,C                           | A-4,B-10,C                          | A-5,B-12,C                          |