

あなたの愛車の万が一に備えて

事故やトラブル時の車両火災に備える、自動車用消火器と自動車保安セット。普通自動車、ライトバン、タクシーから放射性物質運搬車、大型バス、幼児専用車、危険物・高圧ガス運搬車、大型・小型トラックと、幅広い車種に対応。自動車保安セットには消火器と赤旗、発煙筒がセットになったタイプと、さらに赤色懐中電灯がプラスされたセットの2種類をご用意しました。



粉末〈ABC〉
自動車用消火器
M3MC
ブラケット付





粉末〈ABC〉
自動車用消火器
M4MC
ブラケット付





粉末〈ABC〉
自動車用消火器
M10MC
ブラケット付





粉末〈ABC〉
自動車用消火器
M20MC
ブラケット付



商品名	粉末〈ABC〉自動車用消火器 M3MC	粉末〈ABC〉自動車用消火器 M4MC	粉末〈ABC〉自動車用消火器 M10MC	粉末〈ABC〉自動車用消火器 M20MC
型式番号	消(自)第23～133号	消(自)第23～135号	消(自)第23～136号	消(自)第23～115号
総質量	約2.15kg (ブラケットを除く)	約3.3kg (ブラケットを除く)	約6.2kg (ブラケットを除く)	約11.4kg (ブラケットを除く)
消火薬剤	粉末(ABC) 1.0kg	粉末(ABC) 1.8kg	粉末(ABC) 3.5kg	粉末(ABC) 6.0kg
全高	約350mm	約415mm	約516mm	約595mm
胴径	85mm	約97.4mm	約127mm	約155mm
最大幅	約140mm	約200mm	約210mm	約240mm
圧源ガス	CO2 30g	CO2 38g	CO2+N2 60g	CO2+N2 126g
放射時間	約14秒(20℃)	約14秒(20℃)	約17秒(20℃)	約15秒(20℃)
放射距離	2～4m(20℃)	3～6m(20℃)	4～6m(20℃)	6～9m(20℃)
使用温度範囲	－20～＋40℃	－20～＋40℃	－30～＋40℃	－30～＋40℃
能力単位	A-1、B-2、C	A-1、B-3、C	A-3、B-7、C	A-5、B-12、C
E A 品 番	EA999ME-3	EA999ME-4	EA999ME-10	EA999ME-20



カーバック





カーバック



商品名	カーバック	カーバック
－	粉末〈ABC〉M3MC消火器	粉末〈ABC〉M3MC消火器
推奨車種	普通自動車 ライトバン タクシー	普通自動車 ライトバン タクシー
E A 品 番	EA999MD-3	EA999MD-4