

## EA999ME-3～-20 自動車ABC消火器

※全て取扱い中止になりました

### 【特長】

- ・粉末消火器。乗用車、運送車両等に備えておくと安心です。
- ・木材、油、電気火災用、ブラケット付
- ・EA999ME-3はホースなし
- ・EA999ME-20のみストップ機能

### 【仕様】

品番	EA999ME-3	EA999ME-4	EA999ME-10	EA999ME-20
総重量	約2.37kg	約3.73kg	約7kg	約12.7kg
薬剤量	1.0kg	1.8kg	3.5kg	6.0kg
全高	約350mm	約415mm	約514mm	約597mm
胴径	約85mm	約97.4mm	約127mm	約155mm
最大幅	約140mm	約200mm	約210mm	約240mm
圧源ガス	CO <sub>2</sub> 30g	CO <sub>2</sub> 38g	CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 60g	CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 126g
放射時間	約14秒(20℃)	約14秒(20℃)	約17秒(20℃)	約15秒(20℃)
放射距離	2～4m(20℃)	3～6m(20℃)	4～6m(20℃)	6～9m(20℃)
使用温度範囲	-20～+40℃	-20～+40℃	-30～+40℃	-30～+40℃
能力単位	A-1,B-2,C	A-1,B-3,C	A-3,B-7,C	A-5,B-12,C