

EA899TD - 14
(乾湿両用掃除機)

電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 1100W
最大真空度 19.6KPa
最大風量 1.6m³/分
コード長 4.5m
タンク容量 14L
サイズ 370X370X510mm
本体重量 6.8kg

ステンレスタンク



(参考)
交換用部品番号

EA899TD - 23
EA899TD - 24
EA899TD - 25
EA899TD - 26
EA899TD - 27
EA899TD - 28
EA899TD - 29
EB899TD - 147
EB899TD - 149
EB899TD - 142H

ウェットノズル
ドライノズル
丸ブラシ
ツル口ノズル
ホース
パイプ(3本組)
フィルター
キャスター付ベース
ステンレスタンク
スイッチ

上記番号