

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認ください。

* 但し、下記商品は6/3現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。

NO.44 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品	廃番理由
0020	EA203SP	1/4"-1.3/8" チューブカッター	EA203KA	社内理由
0046	EA115MM-5	11.4L スプレー(ホリタツ)	EA115MM-5A	モデルチェンジ
0048	EA119-5W	5kg カルシュームスケール洗浄剤	EA119-5WA	モデルチェンジ
0051	EA922AH-16C	420ml エアコン徹底洗浄スプレー(無香料)	EA922AH-18	生産中止
0071	EA353AP-12	350mm 3本指手袋(耐熱)	EA353AP-13	社内理由
0082	EA573TA-1.5	1.5mm ホールポイント付六角棒レンチ(チタン合金製)	EA573TZ-1.5	社内理由
0082	EA560T-1	#1 x100mm [+] ドライバー(チタン合金製)	EA560PT-1	社内理由
0151	EA536HD-2	130mm ニッパー(プラスチック用)	EA536HD-11	生産中止
0161	EA560WS	6本組 絶縁ドライバー	EA560WK	社内理由
0170	EA950EC-50	50kg用 サクションリフター	EA950AC-50	社内理由
0170	EA950EC-50	50kg用 サクションリフター	EA950AC-50	社内理由
0174	EA575CG-12	448g/330mm リップハンマー	EA575VC-450	社内理由
0184	EA589CZ-33	130mm 開封用カッター	EA589CZ-31	生産中止
0224	EA992BL-10	ラジエーターじょうご(アダプター付)	EA992BL-10A	モデルチェンジ
0226	EA604AE-21	60- 90mm オイルフィルタープライヤー	EA604AR-225	生産中止
0249	EA123CG-7	70- 525kPa タイヤゲージ	EA123CG-31	生産中止
0261	EA525XC-3	75mm バイス口金(ラバー)	EA525XC-4	生産中止
0263	EA575B-11	1.00kg 両頭ハンマー	EA575XC-2	社内理由
0264	EA575CJ-11	1.34kg/406mm 両頭ハンマー	EA575WL-2	社内理由
0265	EA575VK-25	1500g 銅ハンマー	EA575VK-24	社内理由
0268	EA575D-14	1020g/55mm 無反動ハンマー(ホリタツ)	EA575D-23	社内理由
0274	EA572CA	2.0-7.0mm ピンポンチセット(6本組)	EA572CB	生産中止
0331	EA991JN-1	ドラム缶キャップオープナー	EA991JM-1	生産中止
0399	EA617JK-1	3/8"sq ソケットセット[Fine Tool]	EA618B-22	生産中止
0412	EA723HS-1	2.0- 20N.m 1/4"sqデジタルトルクレンチ		社内理由
0434	EA560WM	6本組 ドライバー	EA560WH	社内理由
0434	EA560WH-1A	#1 x 80mm [+] ドライバー	EA560WA-1	社内理由
0452	EA573AR-1.5	1.5x 90mm 六角棒レンチ	EA573AN-1.5	社内理由
0453	EA560WN-20	T20x100mm [Torx] ドライバー	EA560WJ-120	社内理由
0458	EA164WE-6	3/8sqx6.0mm インパクトHexビットソケット	EA164CJ-6	社内理由
0522	EA707CH-22	145mm 絶縁先細クリップ		生産中止
0576	EA720Z-75	7.5m 超音波距離計	EA720ZD-14A	社内理由
0579	EA720MH-1	2.3m 伸縮式メジャーボール(レベル付)	EA720MH-2	社内理由
0581	EA719AD-14	75x 50mm 精密スクエア	EA719AE-22	社内理由
0586	EA719DK-1	50x 24x 19mm A型Vブロック(機械仕上)	EA719DK-1A	モデルチェンジ
0586	EA719DK-2	75x 35x 24mm A型Vブロック(機械仕上)	EA719DK-2A	モデルチェンジ
0586	EA719DK-3	100x 52x 33mm A型Vブロック(機械仕上)	EA719DK-3A	モデルチェンジ
0586	EA719DK-4	125x 69x 44mm A型Vブロック(機械仕上)	EA719DK-4A	モデルチェンジ
0586	EA719DK-11	75x 60x 32mm B型Vブロック(機械仕上)	EA719DK-11A	モデルチェンジ
0586	EA719DK-12	100x 67x 41mm B型Vブロック(機械仕上)	EA719DK-12A	モデルチェンジ
0586	EA719DK-13	125x 79x 51mm B型Vブロック(機械仕上)	EA719DK-13A	モデルチェンジ
0586	EA719DK-15	200x140x102mm B型Vブロック(機械仕上)	EA719DK-15A	モデルチェンジ
0586	EA719DK-14	150x 89x 63mm B型Vブロック(機械仕上)	EA719DK-14A	モデルチェンジ
0586	EA719DK-6	200x110x 70mm A型Vブロック(機械仕上)	EA719DK-6A	モデルチェンジ
0594	EA725BA-1	100mm ノギス(ダイヤル付)	EA725D-1A	社内理由
0601	EA725FA-1	150mm デブスゲージ	EA725F-1	社内理由
0615	EA759GA-20K	[1610万画素]デジタルカメラ	EA759GA-23H	生産中止
0617	EA759GA-146C	[1440万画素]デジタルカメラ	EA759GA-146D	モデルチェンジ
0622	EA759EX-30B	270-1075mm カメラ用三脚	EA759EX-1	生産中止
0625	EA757AD-57	x 8/25mm 双眼鏡	EA757AD-57A	モデルチェンジ
0648	EA758WR-12	[単3x4本] LEDライト(防爆構造・黒)	EA758WR-12A	モデルチェンジ
0648	EA758WR-12	[単3x4本] LEDライト(防爆構造・黒)	EA758WR-12A	モデルチェンジ
0649	EA758WK-2	[充電式] 強力ライト(キセノン 黒)	EA758WK-10B	モデルチェンジ
0649	EA758CS-12	54x177mm ライトホルスター(ホリタツ ポリ製)	EA758CS-12A	モデルチェンジ

NO.44 カタログページ	入力品番	商品名	代替品	廃番理由
0649	EA758CS-12	54x177mm ライトホルスター(ホリゾビレ製)	EA758CS-12A	モデルチェンジ
0651	EA758EF-5	[単3x1本] LEDキャップライト	EA758EH-2	生産中止
0658	EA758N-21	[充電式] LEDライト	EA758RD-5	生産中止
0658	EA758N-1	[単4x1本] LEDライト	EA758RA-2	社内理由
0658	EA758N-6	[単4x3本] 26-LEDライト	EA758GP-6	社内理由
0658	EA758N-5	[単4x3本] 12-LEDライト	EA758GP-6	社内理由
0665	EA758CW-26	[単3x4本] LEDヘッドライト	EA758CW-8A	生産中止
0665	EA758CV-3	[単3x4本] LEDランタン	EA758CV-12	社内理由
0667	EA758YK-203	[充電式ホルダ]充電器セット(単3x2本付)	EA758YK-203A	モデルチェンジ
0670	EA781BG-36	AC100V/ 5灯/442mm LEDライト(マグネット付)	EA781BG-37	社内理由
0676	EA814DC-5	AC100V/23W 作業灯(蛍光球)	EA814EN-2	生産中止
0681	EA758XT-25	AC100V/25W/E17 ネオピュア電球	EA758XT-25A	モデルチェンジ
0687	EA115LK-50	AC100V/1.4kW 温水高圧洗浄機(50Hz)	EA115LK-50A	モデルチェンジ
0687	EA115LK-60	AC100V/1.4kW 温水高圧洗浄機(60Hz)	EA115LK-60A	モデルチェンジ
0708	EA928AM-3	260x180mm ポリッシングミット(羊毛)	EA928AR-32	生産中止
0732	EA899TD-30	換	EA899TD-30A	モデルチェンジ
0737	EA109D-1	30x275mm パーツ洗浄ブラシ(ナイロン製)		生産中止
0745	EA340XB-70	700mm ピックアップハンド	EA340XE-80	社内理由
0745	EA340XB-100	1000mm ピックアップハンド	EA340XC-100	社内理由
0760	EA995AA-28C	510x350x750mm/A3 ペーパー回収ボックス	EA995C-14	生産中止
0796	EA925KB-14	175x300mm コードレス・ドリルホルスター	EA925MH-21	生産中止
0823	EA819BV-42A	25mm/6.4mm軸 エンド軸付ブラシ(ステンレス製/ソフト)	EA819BV-41A	社内理由
0880	EA860MH-50	AC100V/2.2kw(50Hz) 発電機	EA860C-1	生産中止
0880	EA860MH-60	AC100V/2.5kw(60Hz) 発電機	EA860C-2	生産中止
0903	EA155D	エアーツール(5機種セット)	EA155D-4	生産中止
0930	EA124LA-8	630mm クリーニングガン(ロングノズル)	EA122AD	生産中止
0941	EA140DM-3C	3連 エアークッピング(ワッッシュ型)	EA140DM-3A	社内理由
0994	EA949HR-12	M12x 90mm/100mm/ 630kg 耐振マウント	EA949HR-21	社内理由
1014	EA638FU-31	107mm オートシャックル(ステンレス製)		社内理由
1014	EA638F-122	4500kg 強力型シャックル(ステンレス製)	EA638F-59	社内理由
1015	EA638F-219	2745kg D型シャックル(ステンレス製)	EA638FB-41	社内理由
1015	EA638F-219	2745kg D型シャックル(ステンレス製)	EA638FB-41	社内理由
1019	EA638SS-11	M48 アイナット(溶解亜鉛メッキ)	EA638SP-48	生産中止
1025	EA982BD-1	400mm 荷締機用補助ベルト(4本組/黒)	EA982BD-1A	モデルチェンジ
1025	EA982BB-13	225kg/50mmx3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/赤)	EA982BB-13A	モデルチェンジ
1032	EA628W-8	1220mm バンジーコード(フラット型/2本入り)	EA628W-8A	モデルチェンジ
1038	EA628WD-900	900x17mm ゴム製リングベルト(5本)	EA628WD-700	社内理由
1090	EA945AA-2	7.0mm ワイヤークリップ(TWIST/100個)	EA945AA-4	社内理由
1103	EA947AB-5	6x38mm スクリュープラグ	EA947AB-4	生産中止
1129	EA940CN-222	300V/10A 連用押しボタンスイッチ(B接点)		生産中止
1149	EA940DD-26	AC100V 非常警報用ブザー	EA940DD-32	生産中止
1187	EA638HL-1	35x 15x 2.5mm クイックリング(スチール/Zinc)	EA638HL-2	社内理由
1194	EA911AF-63	2.5x2.5m ハトメ付防風シート	EA911AF-64	社内理由
1194	EA911AF-63	2.5x2.5m ハトメ付防風シート	EA911AF-64	社内理由
	EA618KS-29	1/2"sqx29mm クロウフットレンチ		社内理由
	EA538CJ	圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)		生産中止
	EA925BJ-1	ライト・ブライヤー用ホルスター(ブラック)	EA758CS-23	社内理由
	EA653B-4A	170x55mm 精密機器用ブロワー	EA653B-3	生産中止
	EA653B-5A	190x60mm 精密機器用ブロワー	EA653B-2	生産中止
	EA615DA-16	16x17mm 両口スバナ	EA615BG-7	生産中止
	EA103A	クイックカブラーバルブ		社内理由
	EA597BE-11	5.5mmx 30m フィッシュテープ(プラスチック製)	EA597BH	社内理由
	EA984CC-3	600kg リフティングマグネット	EA984CD-3	社内理由
	EA984CC-2	300kg リフティングマグネット	EA984CD-2	社内理由
	EA984CC-1	150kg リフティングマグネット	EA984CD-1	社内理由