

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

**\* 但し、下記商品は10/1現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.44 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0020	EA202A	キャピラリーチューブカッター	<a href="#">EA202AB</a>
0025	EA348RB-0	12"/410- 640mm パイプスタンド	<a href="#">EA348RB</a>
0034	EA113XE-12	冷媒自動充填セット	<a href="#">EA113XF</a>
0075	EA642GT-7	5.0x100mm [-]ドライバー(ノスパーク)	<a href="#">EA642HT-5B</a>
0077	EA642GG-19	19mm 打撃めがねレンチ(ノスパーク)	<a href="#">EA642LA-119</a>
0081	EA642KK-25	800g/10x350mm エンジンハンマー(ノスパーク)	<a href="#">EA642KK-24</a>
0093	EA338VD	φ63mm/280mm 塩ビパイプカッター	<a href="#">EA338AK-30</a>
0109	EA572H-100	[3本組] チス・タガネセット	<a href="#">EA572DE-100</a>
0110	EA587A	タイルカッター	<a href="#">EA587A-2</a>
0110	EA587A	タイルカッター	<a href="#">EA587A-2</a>
0128	EA597S-61	3.2x1.5mmx61m フィッシュテープ(スチール製)	<a href="#">EA597GS-61</a>
0148	EA536BA-5	200mm 強力型ニッパー(ばね付)	<a href="#">EA536KF-200</a>
0152	EA161A	エアニッパー	<a href="#">EA161AB</a>
0194	EA579MB-200	200mm パテナイフ(ステンレス製)	<a href="#">EA579BD-152A</a>
0195	EA579GB-32	32mm 木柄ヘラ	<a href="#">EA579GB-50</a>
0195	EA579GB-100	100mm 木柄ヘラ	<a href="#">EA579BD-100</a>
0195	EA579GB-50	50mm 木柄ヘラ	<a href="#">EA579AK-14</a>
0209	EA942EP-12	1kg 塗料はくり剤	<a href="#">EA942EP-12A</a>
0230	EA604FS-2	パーキングブレーキケーブルリムーバー	
0230	EA604FS-2	パーキングブレーキケーブルリムーバー	
0237	EA500AJ-200	200mm スライドアームプラー(早送り付)	<a href="#">EA500AG-200</a>
0250	EA993BG-0.5	500kg 油圧式アームジャッキ	<a href="#">EA993BG-1</a>
0262	EA575PA-4	450g/320mm ボールピンハンマー	<a href="#">EA575PA-5</a>
0362	EA614HC-17	17mm 片目片ロスパナ [Fine Tool]	<a href="#">EA614H-17</a>
0377	EA617YJ-2	3/8"sq [Torx]レンチセット	<a href="#">EA617CC-12</a>
0434	EA560WM-125	5.5x1.0x125mm [-]ドライバー	<a href="#">EA560WH-11</a>
0434	EA560WH-10	5.0x0.8 x100mm [-]ドライバー	<a href="#">EA560WA-100</a>
0437	EA557DG-2B	#2x150mm [+]ソフトグリップドライバー	<a href="#">EA557AS-2L</a>
0440	EA564AG-6	8本組 [+ -]ドライバー	<a href="#">EA564AG-7</a>
0440	EA564AG-6	8本組 [+ -]ドライバー	<a href="#">EA564AG-7</a>
0451	EA573BC-2	0.7- 10mm 12本組六角棒レンチ	<a href="#">EA573BD-10</a>
0476	EA519WA	ウォッチケースオープナー	<a href="#">EA519WB</a>
0476	EA519WA	ウォッチケースオープナー	<a href="#">EA519WB</a>
0481	EA552ER	4本組 ドライバー(Ball-Hexagon)	<a href="#">EA552EJ</a>
0515	EA708D-20	デジタルリークランプメーター(1or測定)	<a href="#">EA708D-20A</a>
0519	EA707AD-3A	デジタルマルチメーター	<a href="#">EA707AD-3C</a>
0528	EA776AE-12	ペーパー計[導電率/温度計付]	<a href="#">EA776AE-1</a>
0554	EA798CB-73	φ350mm [電波]掛時計	<a href="#">EA798CB-73A</a>
0557	EA798CG-54	180x 98x 80mm [電波]デジタル置時計	<a href="#">EA798CG-54A</a>
0558	EA798CA-81A	121x150x 67mm [電波]デジタル置時計	<a href="#">EA798CA-81B</a>
0558	EA798CA-101A	116x 91x 67mm [電波]デジタル置時計	<a href="#">EA798CA-101B</a>
0559	EA798C-6	デジタルタイマー	<a href="#">EA798C-90</a>
0560	EA760A-11	メタルファインダー	<a href="#">EA760A-12</a>
0563	EA780M-11	レーザー墨出し器	<a href="#">EA780T-12</a>
0564	EA780BR-1	レーザーライン	<a href="#">EA780BR-1A</a>
0576	EA720ZL-5B	0.05-200m レーザー距離計	<a href="#">EA720ZL-5C</a>
0577	EA720ZK-2	0.05-60m レーザー距離計	<a href="#">EA720ZK-2A</a>
0583	EA720WD-1	150x100mm プロトラクター	<a href="#">EA720WE-2</a>
0589	EA725LD-13	10mm/0.01/ 58mm ダイアルゲージ	<a href="#">EA725LD-41</a>
0594	EA725D-6	100mm デジタルノギス	<a href="#">EA725D-7A</a>
0614	EA759GA-73K	[1600万画素]デジタルカメラ	<a href="#">EA759GA-23J</a>
0617	EA759GA-188	[1600万画素]デジタル一眼レフカメラ	<a href="#">EA759GA-188A</a>

NO.44 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0621	EA759ZA-43	28x60x100mm カメラ用ポーチ(ベージュ)	<a href="#">EA759ZA-41</a>
0649	EA758WK-10B	[充電式] LEDライト(防爆構造・黒)	<a href="#">EA758WK-10D</a>
0656	EA758FK-5	[単3x2本] LEDライト	<a href="#">EA758RB-10</a>
0658	EA758N-8	[単2x3本] LEDライト	<a href="#">EA758CL-55B</a>
0659	EA758CT-20	[CR2016x2個] LEDクリップライト	<a href="#">EA758EH-1</a>
0659	EA758CT-20	[CR2016x2個] LEDクリップライト	<a href="#">EA758EH-1</a>
0665	EA758NA-21	[CR2032x2個] LEDキャップライト	<a href="#">EA758EH-1</a>
0665	EA758CV-5	[単3x4本] LEDランタン	<a href="#">EA758CV-12</a>
0667	EA758YG-103	[単3x4本] ニッケル水素電池(充電式)	<a href="#">EA758YG-103A</a>
0668	EA758YL-6	[6V] アルカリ電池(カメラ用)	<a href="#">EA758YL-6A</a>
0673	EA815LD-51	AC100V/13W 作業灯(蛍光球)	<a href="#">EA815LD-52</a>
0676	EA814-509	[EA814-500,814A-500用] 500W 電球	<a href="#">EA814AB-59</a>
0676	EA814-309	[EA814-300,814A-300用] AC100V/300W 電球	<a href="#">EA814AB-39</a>
0676	EA814-300	AC100V/300W 作業灯(5mコード)	<a href="#">EA814AB-3</a>
0676	EA814DF-31	AC100V/500W 作業灯(水銀灯球/コード0.3m)	<a href="#">EA814DF-32</a>
0677	EA814EF-60	AC100V/175W(60Hz) 作業灯(メタルハライド)	<a href="#">EA814EF-2</a>
0679	EA758XR-117	AC100V/7.2W/E26 LED電球(全方向・電球色)	<a href="#">EA758XR-117AA</a>
0685	EA115KA-1A	吸水ホース用フィルター(EA115KA-1用)	<a href="#">EA115KA-1B</a>
0685	EA115KA-1A	吸水ホース用フィルター(EA115KA-1用)	<a href="#">EA115KA-1B</a>
0701	EA340GC	6.5mmx7.6m ドレンクリーナー(ハンディー)	<a href="#">EA340GC-2</a>
0704	EA922BM-18	230g カーワックス	<a href="#">EA922BM-4</a>
0707	EA929DB-19	400x600mm 洗車用吸水クロス	<a href="#">EA929DB-19A</a>
0708	EA928AJ-8F	380mm トイレブラシ	<a href="#">EA928AJ-4</a>
0710	EA939AC-20	100g 除菌消臭剤	<a href="#">EA939AC-20A</a>
0719	EA922HA-3	5L ハンドソープ(みかんでクリーン)	<a href="#">EA922HA-20</a>
0719	EA922HA-2	18L ハンドソープ(みかんでクリーン)	<a href="#">EA922HA-20</a>
0722	EA929DB-8	350x600mm カウンタークロス	<a href="#">EA929HG-21</a>
0726	EA929DK-2	200mmx3.0m 油吸着材(水分離型)	<a href="#">EA929DC-13</a>
0727	EA899AJ-6	AC100V/1000W 掃除機(サイクロン式)	<a href="#">EA899AJ-7</a>
0729	EA899AH-21D	AC100V/1000W 掃除機(サイクロン式)	<a href="#">EA899AH-21E</a>
0749	EA928AA-15B	[EA928AA-15,-15A]用替ヘッド	
0765	EA801BT-4	13mm/550W 電気ドリル(正逆転/無段変速)	<a href="#">EA801AR-2</a>
0767	EA824GJ-19	1.0-10mm 19本組ストレートドリル(CO-HSS)	<a href="#">EA824AH-19</a>
0771	EA823LV-76	76mm [粉末超硬付]ホールソー[LENOX]	<a href="#">EA823LZ-76</a>
0784	EA810CE-2	800W/24mm ハンマードリル(無段変速)	<a href="#">EA810CE-2A</a>
0802	EA813DP-2	AC100V/340W(1/2"DR) 電動インパクトレンチ	<a href="#">EA813DP-3</a>
0823	EA819BV-93	75mm/6.4mm 平型 軸付ブラシ(長寿命ステンレス)	<a href="#">EA819BV-92</a>
0865	EA851ZD	82mm 電気かんな	<a href="#">EA851ZD-1</a>
0876	EA815GX-3	AC125V/12Ax3.0m 延長コード	<a href="#">EA815GZ-3</a>
0879	EA815YA-6	AC100V 自動充電器	<a href="#">EA815YA-6A</a>
0912	EA162CP-2	150mm ランダムオービタルサンダー	<a href="#">EA162PD</a>
0928	EA123AC-21	330mm エアーガン(フレキシブルノズル)	<a href="#">EA123AN-1</a>
0934	EA153MC-4	G 1/4" サイレンサー	<a href="#">EA153MF-2</a>
0941	EA140DN-4C	4連 エアーカップリング(ワンタッチ型)	<a href="#">EA140DE-4</a>
0973	EA520EP	540x1120mm/120kg ポータブルカート	<a href="#">EA520AE-1</a>
1008	EA981CK-0.5	2.5ton 75mmx0.5m [シグナル]スリング	<a href="#">EA981CK-1</a>
1021	EA840DA-6	120A バッテリー切替スイッチ	<a href="#">EA840DA-6A</a>
1025	EA982BB-11	180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/赤)	<a href="#">EA982BB-11A</a>
1025	EA982BB-11	180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/赤)	<a href="#">EA982BB-11A</a>
1025	EA982BB-15	750kg/45mmx4.5m ベルト荷締機(ラチェット式/黄)	<a href="#">EA982BB-15A</a>
1045	EA905ME-180W	1.41-1.77m 足場(アルミ製)	<a href="#">EA905ME-180WA</a>
1047	EA903BL-3	600x400mm/0.90m 作業台(アルミ製)	<a href="#">EA903BM-3</a>
1057	EA469AD-6	Rc 3/4" x Rc 1/2" 異径エルボ(ステンレス製)	<a href="#">EA469AD-6B</a>
1057	EA469AJ-10	Rc 1" キャップ(ステンレス製)	<a href="#">EA469AJ-10A</a>
1057	EA469AR-6	Rc 3/4" クロス継手(ステンレス製)	<a href="#">EA469AR-6A</a>
1057	EA469AF-6	Rc 1/2" x Rc 3/4" x Rc 1/2" 異径チーズ(SUS)	<a href="#">EA469AF-6B</a>
1057	EA469AB-2	Rc 1/4" x Rc 1/8" 異径ソケット(ステンレス製)	<a href="#">EA469AB-2A</a>
1058	EA469DE-20	R 2" x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)	<a href="#">EA469DE-20A</a>
1058	EA469CD-3	R 3/8" x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)	<a href="#">EA469CD-3A</a>
1058	EA469AM-3A	R 3/8" x Rc 1/8" ブッシング(ステンレス製)	<a href="#">EA469AM-3AA</a>

NO.44 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
1067	EA124DD-30	15/22mmx30m ウォーターホース(糸入り)	<a href="#">EA124DD-50</a>
1090	EA945AA-12	7.0mm ワイヤークリップ(TWIST/10個)	<a href="#">EA945AA-4</a>
1090	EA945AA-13	11.6mm ワイヤークリップ(TWIST/10個)	<a href="#">EA945AA-14</a>
1098	EA475HC-200	200mm マーカーバンド(100本)	<a href="#">EA475HC-270</a>
1149	EA940DD-62	AC200V/30mm用 盤用防滴防塵ブザー	<a href="#">EA940DD-97</a>
1158	EA951KB-1	28-40mm/60mm 玄関錠	<a href="#">EA951KB-2</a>
1161	EA951BA-14	チェーンガード(キー付)	<a href="#">EA951BA-13</a>
1621	EA759X-24B	A5-A4 インクジェットプリンター	<a href="#">EA759X-24C</a>
1621	EA759X-25B	A5-A4 インクジェットプリンター	<a href="#">EA759X-25C</a>
1621	EA759X-23B	A5-A4 インクジェットプリンター	<a href="#">EA759X-23C</a>
1621	EA759X-13F	A5-A4 インクジェットプリンター	<a href="#">EA759X-13G</a>
1713	EA760FD-2	金属探知器	<a href="#">EA760FD-2A</a>
	EA615DA-14	13x17mm 両口スパナ	<a href="#">EA615GA-9</a>
	EA759GA-130H	[1600万画素] デジタルカメラ	<a href="#">EA759GA-130J</a>
	EA984DF-3	3.0ton スクリュークランプ	
	EA405AC	F1/4" ワンタッチカプラアダプター(L型)	
	EA899AM-47B	AC100V/ 850W 掃除機(サイクロン式/メタリックレッド)	<a href="#">EA899AM-47C</a>
	EA759X-10G	インクジェットプリンター	<a href="#">EA759X-10H</a>
	EA759X-20H	インクジェットプリンター	<a href="#">EA759X-20J</a>
	EA759X-40F	インクジェットプリンター	<a href="#">EA759X-40G</a>