

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は11/1現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.44 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0000	EA813BD-18S	DC18.0V/1.3Ah リチウムイオンバッテリー	EA813BD-18T
0026	EA415B-2	1/4" チューブフィッティング	EA401D-23
0033	EA105Z	F1/4"xNPT1/8" ゲージ用ボールバルブ	EA105Z-1
0047	EA115KR-1	AC100V/1.25kW 高圧洗浄機	EA115KR-1A
0054	EA897CK	AC100V/1000W 電気温風器(0-30°C)	EA897CK-2
0067	EA526WD-63	0-63mm/120mm シャコ万力(ロングリーチ)	EA526WD-63B
0067	EA526SH-300	0-308mm/130mm シャコ万力	EA526WJ-300
0071	EA353AT-52	[L] ウェルディンググローブ(牛革・山羊革)	EA353AT-72
0075	EA642GT-11	7.0x1.4mm/150mm [-]ドライバ(ノスパーキング)	EA642HT-8B
0080	EA642KK-18	1600g/48x380mm インジニアハンマー(ノスパーキング)	EA642KK-17
0115	EA585AB-1	20mm/235mm ケーブルカッター	EA585J-3
0118	EA585C-13	73mm/756mm ケーブルカッター(ラチェット式)	EA585C-11
0118	EA585C-2	25mm/270mm ケーブルカッター(ラチェット式)	EA585KR-1
0161	EA560WS-1	# 1x 80mm [+]絶縁ドライバー	EA560WK-1A
0173	EA567	木ネジ下穴キリセット	EA567-4
0175	EA588DF-1	石こうボード用カッター	EA588DE
0182	EA589BR-2	130.5mm カッターナイフ(リサイクルA型)	EA589BR-2A
0187	EA540K-42	200mm 裁ちばさみ	EA540K-57
0191	EA524LN-50	50mm スクレーパー(超硬付)	EA579BB-14
0194	EA579BL-22	101mm 波刃ヘラ	
0194	EA579BL-17	9mm ヘラ(ソフト)	EA579BA-2
0209	EA942C-10	4.0kg ペイント刷毛スプレーガン洗浄液	
0209	EA942CH-13	7.0L [油性]外部用ウッドガード(マホガニー)	EA942CH-8
0218	EA771AB-1	バッテリーテスター	EA771AC
0221	EA713BC-5	デジタルタコメーター[ガソリンエンジン用]	EA713BC-5A
0230	EA604FC-7	ブレーキリテーニングツール	EA604FC
0260	EA525X-5	500kg/123x205x212mm ハンドプレス(カム式)	EA525X-8
0265	EA575BT-3	44mm/300mm ソフトハンマー(銅/ナイロン)	EA575HB-12
0265	EA575BT-2	38mm/300mm ソフトハンマー(銅/ナイロン)	EA575HB-12
0265	EA575VK-22	500g 銅ハンマー	EA575VK-23
0268	EA575D-12	454g/37mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)	EA575WX-12
0269	EA575CR-21	2.5kg/510mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)	EA575D-26
0271	EA519AH-3	19x530mm プライバー	EA519AH-2
0330	EA990KC-2	化学溶剤用ドラムポンプ(エア駆動)	EA990KC-1
0340	EA525A-7	35mm 精密バイス	EA525AT-11
0340	EA525A-10	65mm 精密バイス	EA525AB-1A
0412	EA723KG-5	81-813N.m 3/4"sq[デジタル]トルクレンチ	
0418	EA550BT-1	[差し替式]ドライバーセット	EA550BT-2
0428	EA813AA-51	No2x 65mm トーションビット(2本組)	EA813AE-11
0452	EA573AR	1.5-10mm 9本組六角棒レンチ(ホルト機能付)	EA573AN
0453	EA560WN-8	T 8x 60mm [Torx]ドライバー	EA560WJ-108
0453	EA560WV-23	T20x100mm [Bore Torx]ドライバー(ESD)	EA560WJ-20
0458	EA164WE-5	3/8sqx5.0mm インパクトHexビットソケット	EA164CJ-5
0462	EA164GM-2	1/2"sq インパクトソケットセット(ホイールナット)	EA164GT-4
0468	EA683SB-3	#3x150mm [+]貫通柄ドライバー	EA683SB-3A
0483	EA824CK-1	0.1 -0.28mm ドリルセット(36本組精密)	EA824CK-3
0484	EA652AC-2	φ1.5x13mm/150mm プローブ(ダイヤモンドチップ)	EA652AC-1
0504	EA354AD-23	[L] 制電手袋	EA354AD-68
0517	EA707A-14	デジタルハイテスター	EA707A-14A
0523	EA707CH-47	152mm フックチッププローブ(2本組)	
0523	EA707CH-46	158mm/10A アリゲータークリップ(2本組)	
0565	EA721JL-230	230mm 水平器(マグネット付)	EA721JM-3

NO.44 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0568	EA581BC	3.8m チョークライン(カートリッジ式)	EA581AD-4
0569	EA720GL-10	30mmx10m 幅広メジャー(ストップ/ヘルプック付)	EA720GL-10A
0573	EA720EB-1	19mmx5.5m メジャー(マグネット付)	EA720GL-5
0577	EA720ZK-1	0.10-30m レーザー距離計	EA720ZK-1A
0594	EA725D-1A	100mm デジタルノギス	EA725D-1B
0604	EA725SC-1	ラディアスゲージ(Rゲージ)	EA725SC-21
0607	EA715AD-1	100g(0.01g) デジタルはかり	EA715AD-1A
0619	EA759GK-17	4GB SDHCメモリーカード	EA759GK-24A
0625	EA761LR-1A	7型 デジタルフォトフレーム(TFT液晶/2GB/ブラック)	EA761LS-1
0632	EA756BR-15A	x3.8/100x75mm デスクリーダー	EA756AL-1
0639	EA750UD-200	200mm ミラープローブ	EA750UD-300
0645	EA758SK-6A	0.9-2.5m 伸縮柄点検ライト(5W LED)	EA758SK-14
0655	EA758B-94	[EA758A-4,B-4用] クリプトン電球(2個)	EA758A-94
0663	EA758MH-52A	[単4x3本] LEDヘッドライト(切替式)	EA758MH-52B
0666	EA758CV-47	[単1x3本] LEDランタン(リモコン付)	EA758CV-46A
0666	EA758CV-41	[単1x3本] LEDランタン	EA758CV-46A
0666	EA758CV-79	交換用電球(EA758CV-71用)	EA758CV-139
0669	EA758YB-22A	[単2x 4本] マンガン乾電池	EA758YB-22C
0672	EA815LN-27	AC100V/11W LED照明灯(防水型)	EA815LN-27A
0672	EA815LN-26	AC100V/11W LED照明灯(防水型)	EA815LN-26A
0672	EA815LN-21	AC100V/ 5W LED照明灯(防水型)	EA815LN-21A
0674	EA758C-60	[DC14.4V/充電式] 作業灯	EA758C-30
0674	EA813B-14	DC14.4V/2.6Ah リチウムイオンバッテリー	EA813B-14B
0675	EA814DE-1	AC100V/13W 作業灯(蛍光球)	EA815LD-20
0676	EA814D-200	AC100V/200W 作業灯(水銀灯球)	EA814DF-22
0676	EA814EB-300	AC100V/300W 作業灯(ハロゲン球)	EA814EB-300A
0676	EA814A-200	AC100V/200W 作業灯(ランプ付)	EA814AB-22
0677	EA814DC-2	AC100V/ 52W 作業灯(蛍光球)	EA814DC-2A
0679	EA758XP-41	AV100V/ 7.0W/E26 LED電球(昼白色)	EA758XP-43A
0680	EA758XY-160	AC110V/ 60W/E26 ビーム電球	EA758XY-180
0681	EA758XT-40	AC100V/40W/E17 ネオピュア電球	EA758XT-40A
0681	EA758XA-115	15形 直管形LEDランプ	EA758XA-115A
0696	EA115G-1	115V/0.4kW-50Hz 電動チューブクリーナー	EA115G-50
0706	EA928AG-66	195x135x50mm ゴムスポンジ	EA928AG-66A
0707	EA929DB-20	200x300mm 洗車用吸水クロス(3枚入)	EA929DB-20A
0708	EA928AR-23	430mm ハンドダスター(挟み込みタイプ)	EA922JP-21
0719	EA922HA-4	1.5L ハンドソープ(みかんでクリーン)	EA922HA-20
0720	EA929AE-26A	ケース(EA929AE-26用)	
0720	EA929AE-26	165x205mm ロールワイパー(2巻)	
0722	EA929DG	279x224mm/80カットx2ロール ヘーパータオル(10パック)	EA929DE
0728	EA899AM-41D	AC100V/1000W 掃除機(サイクロン式)	EA899AM-41E
0730	EA899AJ-5	AC100V/ 400W 掃除機(ハンディー型/サイクロン式)	EA899AJ-5A
0734	EA899KH	AC100V/1200W/12.0L 乾湿両用掃除機	EA899KH-2
0737	EA928AG-25	220mm 台所用ブラシ(ハード)	EA928AA-22
0747	EA928CA-26	300mm 窓用水切りワイパー	EA928AE-26
0749	EA928AA-11	1.0-1.8m オーストリッチ毛ばたき	EA928AA-53
0752	EA928AS-71	165x470mm マイクロファイバークロス(50枚)	EA928AS-71A
0752	EA928AS-82	165x670mm マイクロファイバークロス(150枚ロール)	EA928AS-72A
0755	EA928AB-16	310x320x284mm モップバケツ	EA928AB-16A
0764	EA801AJ-3	10mm/380W 電気ドリル	EA801AT
0765	EA801AH	10mm/335W 電気ドリル(ブレーキ付)	EA801AJ-2
0769	EA824VP-12.7	12.7x1370mm ドリルビット(ロング・コンクリート用)	
0785	EA810GR-3	26mm ハンマードリル(充電式)	EA810GR-3A
0821	EA818FH	15000-30000rpm 電子ハンドグラインダー	EA818AA
0857	EA857DC-1	AC100V/1430W 電子セーバーソー	EA857DC-1A
0859	EA841XG-15	ロータリーバンドソー	EA841XG-17
0859	EA841MB	355mm メタルソーカッター	EA841BK
0872	EA815BM-30	AC125V/15A/30m コードリール(アース付)	EA815BC-30
0934	EA153M-2	G 1/8" サイレンサー	EA153MB-1
0937	EA124BH-2	10mmx20m エアーホースリール(ウレタン製)	EA124BH-2A

NO.44 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
1001	EA987D-125	125kgx5.0m パワーチェーンブロック	EA987D-200
1006	EA981WK-71	20mmx1.0m ワイヤースリング	EA981WK-72
1009	EA981CC-10	2.5ton 75mmx10m [ナイロ]スリング	EA981CK-10
1010	EA981VT-2	0.8tonx2.0m [2本懸け]スリングチェーン	EA981VD-22A
1010	EA981VW-2	3.2tonx2.0m [2本懸け]スリングチェーン	EA981VD-32A
1015	EA638ND-15	35.0ton 強力型シャックル	EA638NB-15
1020	EA987FP-6	48mm/3/4"ねじトレーラーカプラーボール	EA987FP-2A
1022	EA989RB-2	720kg ハンドウインチ(ステンレス製)	EA989RB-2A
1022	EA989RB-1	720kg ハンドウインチ(ステンレス製)	EA989RB-1A
1023	EA988MD-3	3ton/3.6m 強力型ケーブルプラー	EA988DB-2
1036	EA997Z-13	480X620mm 土のう袋(OD/200枚)	EA997Z-13A
1039	EA902BB-4A	3.00m 階段はしご(アルミ製)	EA902BC-4A
1041	EA902NB-4.6	2.62-4.52m 二連はしご(アルミ製)	EA902NB-5.3
1042	EA905EC-270	2.7/5.7m 梯子兼用脚立(伸縮式)	EA905EC-270A
1043	EA903AB-13	1.11m はしご兼用脚立(アルミ製)	EA903AB-13A
1043	EA903AB-15	1.70m はしご兼用脚立(アルミ製)	EA903AB-15A
1045	EA905ME-160W	1.21-1.57m 足場(アルミ製)	EA905ME-160WA
1057	EA469AB-12	Rc1・1/4" x Rc 1" 異径ソケット(ステンレス製)	EA469AB-12A
1057	EA469AC-12	Rc1・1/4" x Rc1・1/4" エルボ(ステンレス製)	EA469AC-12A
1057	EA469AB-3A	Rc 3/8" x Rc 1/8" 異径ソケット(ステンレス製)	EA469AB-3AA
1057	EA469AE-6	Rc3/4" x Rc3/4" x Rc3/4" チーズ(ステンレス製)	EA469AE-6A
1058	EA469AT-4A	R 1/2" x R 1/4" 異径ニップル(ステンレス製)	EA469AT-4AA
1058	EA469DB-4	R 1/2" x 100mm 両ねじニップル(ステンレス製)	EA469DB-4A
1058	EA469C-3	R 3/8" x 50mm 片ねじニップル(ステンレス製)	EA469C-3A
1068	EA468CS-9A	PJ 1/2" シングルレバー混合栓(寒冷地用)	EA468CS-9B
1103	EA947AB-9	7x50mm スクリュープラグ	EA947AB-7
1103	EA947AB-2	5x32mm スクリュープラグ	EA947AB-1
1103	EA947AB-13	8x50mm スクリュープラグ	EA947AB-12
1129	EA940CB-14	AC300V/10A 片切スイッチ(2連)	EA940CJ-42
1149	EA940DD-97	AC200V 小型盤用交流ブザー	EA940DD-54
1149	EA940DD-23	DC100V/150mm 直流ミゼットブザー	EA940DD-32
1154	EA951CX-32	38x 76mm 丁番(ステンレス製)	EA951CX-31
1179	EA980SB-210	2.0mmx10m マンテルチェーン(ステンレス製)	EA980SH-26
1179	EA980SB-202	2.0mmx 2m マンテルチェーン(ステンレス製)	EA980SH-23
1184	EA638CM-6	6mm ワイヤークリップ(スチール製)	EA638RZ-6
1184	EA638CM-10	10mm ワイヤークリップ(スチール製)	EA638RZ-10
1713	EA760FD-1	金属探知器	EA760FD-2A
	EA951CJ-207	153x100mm カラー丁番(スチール製/2個)	EA951CJ-7
	EA899AH-11H	AC100V/1150W 掃除機(サイクロン式)	EA899AH-11J
	EA899AH-12H	AC100V/1150W 掃除機(サイクロン式)	EA899AH-12J
	EA758YB-21B	[単1X20本] マンガン乾電池	EA758YB-21D
	EA758YB-22B	[単2X20本] マンガン乾電池	EA758YB-22D
	EA951CJ-206	127x 80mm カラー丁番(スチール製/2個)	EA951CJ-6
	EA899AM-46B	AC100V/ 850W 掃除機(サイクロン式/メタリックシルバー)	EA899AM-46C
	EA815LD-181	バッテリー(EA815LD-180用)	EA815LD-182
	EA841XG-16	ロータリーバンドソー	EA841XG-11
	EA758ZB-2.5	2.5V/0.75A クリプトン電球(2個)	EA758ZA-2.5B
	EA928AG-594	100mm アイススクレーパーミット	EA928AG-593