

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は12/3現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.44 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0045	EA491LA-16	φ16x32mm 電磁弁オープンマグネット	EA491LA-16A
0046	EA115MH-11	5.7L ターボポンプスプレー	EA115MH-1
0076	EA642GD-5	8x10mm 両口スパナ(ノスパーキング)	EA642LD-6
0076	EA642GC-11	11mm 片口スパナ(ノスパーキング)	EA642LF-311
0101	EA531KB-1	[EA531KB用] ソフトカバー	EA531KC-1
0119	EA580MC-6	8.0 -25.0mm ケーブルストリッパー	EA580MC-7
0140	EA632GW-2	560-1370mm リールスタンド	EA632GW-2A
0140	EA632GW-1	330- 710mm リールスタンド	EA632GW-1A
0143	EA902MH-5.0	1.03-5.0m 吊下げはしご(手摺付/マンホール用)	EA902MH-4.5
0161	EA560WE-12	2本組 [+]絶縁ドライバースセット(ネジホルダー付)	EA560WE-12H
0185	EA916JH-11	215mm 万能はさみ(チタン合金製)	EA916JH-12
0191	EA524LN-10	10mm スクレーパー(超硬付)	EA579BB-13
0191	EA524LN-30	30mm スクレーパー(超硬付)	EA579BB-13
0246	EA993EA-2	700kg/cm ² 油圧ポンプ(エア式)	EA993EA-1
0262	EA575PA-3	340g/310mm ボールピンハンマー	EA575L-2
0265	EA575VK-21	250g 銅ハンマー	EA575VK-1
0265	EA575HC-31	4.4kg/ 80mm 大ハンマー(ソフトメタル)	EA575HC-1
0268	EA575CR-2	620g / 40mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)	EA575CR-3
0268	EA575CR-13	640g / 38mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)	EA575CR-14
0272	EA524DS-11	265mm 柄付スクレーパー	EA524DS-12
0274	EA572CA	2.0-7.0mm ピンポンチセット(6本組)	EA572CB
0288	EA829BC	M 3 - M 6 タップドリルセット	EA829BD
0327	EA990K-3A	20L缶用/単3x2本 灯油ポンプ(電池式)	EA990K-3B
0361	EA614GA	7本組 片目片口スパナ(グリップ付)	EA614CB
0362	EA614HC-19	19mm 片目片口スパナ [Fine Tool]	EA614H-19
0368	EA614LV	10本組 スタビーマスターギアレッチ	EA614LM-200
0399	EA617JC-1	3/8"sqx16mm プラグソケット[Fine Tool]	EA687BV-61
0399	EA617JL-1	3/8"sq ディープソケットセット[Fine Tool]	EA618BP
0434	EA560WH-11	6.0x1.0 x120mm [-]ドライバ	EA560WA-125
0478	EA575SW-85	85g/232mm ハンマー(ウオッチ・効用)	EA575SW-100
0497	EA920SB-2	420ml 帯電防止スプレー	EA920SB-2A
0508	EA733C-1	デジタル酸素濃度計(ミニ)	EA733C-1A
0548	EA742GA-7	デジタル温度・湿度計	EA728AE-19A
0555	EA798CB-36	φ355mm 掛時計	EA798CB-37
0555	EA798CB-30	φ404x118mm からくり[電波]掛時計	EA798CB-30A
0556	EA798CS-62	160x153x78mm 置時計(ラジオ付)	EA798CS-62A
0558	EA798CA-106	373x126x 46mm [電波]デジタル置時計	EA798CG-63
0560	EA760A-23	マルチセンサー	EA760A-23A
0560	EA566P-11	[EA566P-10]用 替針(5本入)	EA566P-11A
0564	EA721JE-2	Φ44 目玉水平器	EA721JE-1
0581	EA720YK-63	1500x40mm 目盛付ストレートエッジ(INOX)	EA720YK-73
0594	EA725D-2A	150mm デジタルノギス	EA725D-2B
0602	EA725AB-3	0-10.0mm ダイアルシクネスゲージ	EA725A-5
0619	EA759GN-12	2GB マイクロSDメモリーカード	EA759GL-14A
0619	EA759GN-13	4GB マイクロSDHCメモリーカード	EA759GL-14A
0619	EA759GL-15	16GB マイクロSDHCメモリーカード	EA759GL-15A
0619	EA764A-42	メモリーライター(マイクロSDカード用/シルバー)	EA764A-42A
0619	EA759Z-8C	[microSD] メモリーカードケース(12枚)	EA759Z-8E
0621	EA759Z-49	320x170x155mm カメラバッグ(ベージュ)	EA759Z-47A
0621	EA759ZA-52	33x70x115mm カメラ用ポーチ(グレー)	EA759ZA-51
0625	EA757AD-58	x10/25mm 双眼鏡	EA757AD-58A
0630	EA756BA-12	x8.0/23mm 精密ルーペ	EA756BA-13

NO.44 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0656	EA758GP-20	[LR44x3個] LEDライト(キーホルダー型)	EA758SB-12
0657	EA758CL-12A	[単3x1本] LEDライト(ブラック)	EA758RA-1
0658	EA758N-2	[単4x3本] LEDライト	EA758RB-12
0659	EA758CA-13A	[単4x2本] LEDメタルライト	EA758SG-3
0660	EA758XL	[単2x4本] 強力ライト(ラジオ付)	EA758-16
0664	EA758CW-11	[単3x3本] LEDヘッドライト	EA758CW-11A
0679	EA758XR-107	AC100V/6.9W/E26 LED電球(電球色)	EA758XR-107AA
0679	EA758XR-121A	AC100V/11W/E26 LED電球(昼光色)	EA758XR-121AB
0680	EA758XX-80A	AC110V/ 80W/E26 ハイビーム電球(散光)	EA758XR-313
0680	EA758XX-120E	AC110V/120W/E26 ハイビーム球(屋内/散光)	EA758XY-220
0680	EA758XY-180	AC110V/ 80W/E26 ビーム電球	EA758XY-220
0680	EA758XX-60A	AC110V/ 60W/E26 ハイビーム電球(散光)	EA758XR-312
0708	EA928AJ-8E	380mm トイレットブラシ(ケース付)	EA109VB-1A
0713	EA928AS-11	100x 60mm ステンレスたわし	EA928AG-5
0723	EA929AC-47A	250x330mm 詰替用メカニックワイパー(300枚)	EA929AC-46A
0725	EA929DD-1	410x510 mm 吸収マット(油・液体用/100枚)	EA929DD-11
0737	EA109D-2	225mm タイル目地ブラシ	EA928AH-121
0755	EA925AX-1	215x310x120mm 掃除用バッグ	EA355BA-2
0764	EA801AP-3	13mm/700W 電気ドリル(正逆転)	EA801AP-3A
0764	EA801AR-5	16mm/670W 電気ドリル	EA801AR-3A
0765	EA801AH-1S	10mm/335W 電気ドリルセット(ブレーキ付)	EA801AJ-2S
0767	EA824GE-40	6.0- 10mm ドリルセット(41本組/Co-HSS)	EA824BC-41
0771	EA823LV-32	32mm [粉末超硬付]ホールソー[LENOX]	EA823LZ-32
0779	EA823LW-54	54mm [木工用]ホールカッター	EA823LZ-54
0789	EA852BC	305mm コンクリートカッター	EA852BB
0802	EA813DN-3A	DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)	EA813DN-3B
0804	EA817RC	AC100V/190W(13mmチャック) ボール盤	EA817RB
0807	EA809BG-10	100mm/ 720W ディスクグラインダーセット	EA809BG-10A
0857	EA854ZB	糸 鋸 盤	EA854YB
0858	EA857LA-23	300mmx14T 重作業用レシプロソープレート(5枚)	EA857LA-13
0873	EA815E-30E	AC100V/15A/30m手元リール(漏電遮断/アース付)	EA815DD
0877	EA815HC-2	AC125V/12Ax0.1m 分配コード(2口)	EA815HC-2A
0907	EA157CP-30	1/2"DR/68.0N・m エアーラチェットレンチ	EA157CP-30A
0927	EA123AC-17	295mm 増量ノズル付エアガン	EA123PR-30
0941	EA140DE-5	5連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)	EA140DN-5C
0966	EA520AD-10	610x410mm/250kg コンテナドーリー/ブレーキ付	EA520AL-1
0978	EA986HP-13	125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)	EA986HP-12
0989	EA986SA-80	80x 25mm 車輪(ローラーベアリング入・铸鋼製)	EA986SB-80
1017	EA987GH-19A	19.0ton クレーン用レデューサーフック	EA987GH-19B
1018	EA987GB-11	3.15ton 吊り環(ねじ止め型)	EA987GB-12
1025	EA982BB-19	270kg/32mmx4.8m ベルト荷締機(ラチェット式/青)	EA982BB-19A
1043	EA903AB-16	2.00m はしご兼用脚立(アルミ製)	EA903AB-16A
1046	EA905MB-3	3.0m 足場板(アルミ製)	EA905MB-3A
1047	EA903BL-2	600x400mm/0.60m 作業台(アルミ製)	EA903BM-2
1057	EA469AA-4	G 1/2" ソケット(ステンレス製)	EA469AA-4A
1057	EA469AS-3	Rc 3/8" ソケット(ステンレス製)	EA469AS-3A
1057	EA469AL-6	R 3/4" プラグ(ステンレス製)	EA469AL-6A
1057	EA469AS-4	Rc 1/2" ソケット(ステンレス製)	EA469AS-4A
1057	EA469AA-15	G 1・1/2"ソケット(ステンレス製)	EA469AA-15A
1057	EA469AP-10	Rc 1" x R 1" ストリートエルボ(ステンレス製)	EA469AP-10A
1057	EA469AR-10	Rc 1" クロス継手(ステンレス製)	EA469AR-10A
1058	EA469AT-2	R 1/4" x R 1/8" 異径ニップル(ステンレス製)	EA469AT-2A
1058	EA469DC-10	R 1" x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)	EA469DC-10A
1058	EA469DC-14	R1・1/2" x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)	EA469DC-14A
1058	EA469DF-2	1/4"PT 両ねじニップル[ステンレス製]	EA469DF-2A
1058	EA469CA-6	R 3/4" x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)	EA469CA-6A
1067	EA124DE-50	12/18mmx50m ウォーターホース(ワイヤー入り)	EA124DC-50
1089	EA947CB-20	14-20mm 丸型ケーブルクリップ(黒/100個)	EA947C-20
1100	EA944BD-1.5	1.5mmx200m 熱収縮チューブ(黒)	EA944BG-1.5
1100	EA944BD-1	1.0mmx200m 熱収縮チューブ(黒)	EA944BG-1

NO.44 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
1162	EA951EL-28	25x400mm セーフティーバー(ステンレス製)	EA951EL-31
1179	EA980SB-205	2.0mmx 5m マンテルチェーン(ステンレス製)	EA980SH-26
1194	EA911AF-4A	0.15x2030mmx100m 耐候性ビニールシート	EA911AF-3A
1713	EA760FD-5A	金属探知器	EA760FD-4A
	EA759GA-72J	[1600万画素]デジタルカメラ	EA759GA-72K
	EA430AB-2	F 1/4" ロングフレアーナット(5個)	
	EA742EG-14	[時計付]温度湿度計	EA728AE-19A
	EA764A-41A	メモリーリーダーライタ(マイクロSD用・2スロット/ブラック)	EA764A-40A