

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

* 但し、下記商品は5/1現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。

NO.45 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0040	EA705BF-3	[フロンガス] ガスリークディテクター	EA705BF-11
0051	EA115K-2	AC100V/1.35kW 高圧洗浄機(50Hz/60Hz)	EA115KM-14
0052	EA115MH-13	11.0L ターボポンプスプレー	EA115MH-6A
0074	EA526WJ-200	0-206mm/125mm シャコ万力	EA526WK-200
0074	EA526SP-4	0-100mm/ 53mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)	EA526SP-5
0077	EA353AB-12	[L] 耐火革手袋(山羊革・ホリウレタン)	EA353AB-28
0097	EA345EE-60	AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用)	EA345E-2
0100	EA345A-2A	単相100V/200W/25mm 浅井戸用自動ポンプ	EA345A-4A
0106	EA350XC-2A	1/2"-3" 電動ねじ切機	EA350XC-2B
0173	EA535BA-11	130mm シャーカッターベンダー	EA535BA-7
0179	EA560WS-1	# 1x 80mm [+] ^{絶縁} ドライバ	EA560WK-1A
0188	EA950AD	60kg用 サクシヨソリフター	EA950AD-2
0188	EA950AF	30kg用 サクシヨソリフター	EA950AC-50
0188	EA950-5M	サクシヨソリフターセット(5個組)	EA950-5MA
0217	EA109P-30	30mm 高級万能刷毛	EA109HA-42
0229	EA942CH-12	7.0L [油性]外部用ウッドガード(ライトオーク)	EA942CH-7
0234	EA538R-3A	自動車用ターミナルキット(B2N)	EA538R-3B
0254	EA993RB-2	ブレーキドラムドロー	EA993RB
0271	EA123CG-24	5-700kPa デジタルタイヤゲージ	EA123CG-32
0283	EA525X-1	200kg/ 92x180x170mm 小型ハンドプレス	EA525X-50
0286	EA575CK-1	224g/280mm ボールピンハンマー	EA575VA-225
0286	EA575PA-13	340g/310mm ボールピンハンマー	EA575L-2
0289	EA575VN-1	250g アルミハンマー	EA575WV-33
0293	EA575CR-22	4.0kg/760mm 無反動ハンマー(ホリウレタン)	EA575D-26
0293	EA575CR-3	760g / 50mm 無反動ハンマー(ホリウレタン)	EA575D-22
0306	EA576AC-2	400mm パッキンカッター	EA576AB-104
0311	EA584AE-4	M27/M30 1/2"sq/37mm スクリューエキストラクター	EA584AF-4
0315	EA109DH-34	300mm 3行 竹ブラシ(ナイロン製・曲)	EA109DH-23
0317	EA109DA-7	精密用ブラシ(波毛Steel/0.10mm)	EA109B-42
0348	EA990JC-5	5.0L/12mm オイルディスペンシングボトル	
0351	EA991HB-22	20L 燃料携行缶(縦型/OD色)	EA991HB-22A
0351	EA991HB-52	20L 燃料携行缶(ステンレス製)	EA991HB-52A
0370	EA719DA-3	100mm Vブロックセット(クランプ付)	EA719DB-1
0384	EA615LB	18本組 両口スパナ(インチ・ミリ)	EA615LB-1
0394	EA614DA-106	1/2" コンビネーションギアレンチ	EA684RB-105
0395	EA614LV-17	17mm スタビーマスターギアレンチ	EA614LM-17
0430	EA618C-21	1/2"sq ソケットセット	EA618CM
0449	EA723HR-11	80 - 400N.m 3/4"sqトルクレンチ(ラチェット式)	EA723KK-14
0450	EA723ME-100	20-100Nm アジャスタブルトルクレンチ	EA723MF-7
0528	EA589RF	0-1.2mm 3本組 ピンバイス	EA589RB
0529	EA566AF-2	[4本組] 精密プローブセット	EA566AF-1
0542	EA653B-2	180x60mm 精密機器用ブロー	EA653B-12
0544	EA304ZT	トーチセット(ガス式)	EA303HK
0604	EA798CC-3A	330x330x47mm [電波]掛時計	EA798CC-3B
0604	EA739CC-2	67x 45x22mm コンパス	EA739CB-19
0604	EA798CC-4A	340x280x47mm [電波]掛時計	EA798CC-4B
0605	EA798CC-33	φ295mm [電波]掛時計	EA798CC-33A
0607	EA798CB-48	525x415x125mm からくり[電波]掛時計	EA798CB-48A
0612	EA760A-13	ウッドファインダー	EA760A-13A
0614	EA780BA-3	レーザーライン	EA780AC-6
0621	EA720LC-30	30m ファイバーグラステープ巻尺	EA720KA-30
0639	EA725TA-23	215x180mm 精密メジャーリングテーブル	EA725TA-12

NO.45 カタログページ	エス品番	商品名	代替品
0642	EA725T-41	マグネットベースゲージホルダー	EA725T-41A
0642	EA725T-42	マグネットベースゲージホルダー	EA725T-42A
0647	EA725CF-200	200mm デジタルノギス	EA725CG-200
0660	EA715AD-14	6000g(0.1g) 電子はかり	EA715AD-13
0694	EA758CW-11A	[単3x3本] ヘッドライト/LED	EA758RX-3
0694	EA758CW-18	[充電式] ヘッドライト/LED	EA758RW-11
0696	EA758MG-13B	[単4x4本] ランタン/LED	EA758CV-12
0715	EA724CB-2	45 x 64mm 伸縮型サービスマラー	EA724RK-1
0723	EA756XB-11	x 10-44 マイクロスコープ(ズーム)	EA756XB-11A
0727	EA756C-1A	x7.0/35mm ルーペ(ライト付)	EA756C-2A
0737	EA759GA-116H	[1610万画素] デジタルカメラ	EA759GA-116J
0738	EA759GA-13L	[1600万画素] デジタルカメラ	EA759GA-13M
0740	EA764A-41	メモリーライター(マイクロSDカード用/ブラック)	EA764A-41A
0773	EA124DN-106	洗車キット(13/18mmx22.5mホース)	EA124DN-106A
0773	EA928AH-105	270mm タイヤ&ホイールスポンジ	EA928AG-553
0780	EA922KE-22	230ml 台所用除菌スプレー	EA922KE-10
0780	EA922-2	1.5kg 厨房用洗剤(洗浄・除菌・漂白)	EA922-4
0784	EA922KC-32A	1.0L スキンケアローション(6本)	EA922KC-32
0790	EA929AE-16	250x250mmソフトワイパー(クリーンルーム用/20pc)	EA929AE-27
0799	EA899AR-2	AV100V/1150W 掃除機(乾湿両用)	EA899AR-2A
0828	EA928AB-200	32L バケツ	EA928AB-19
0828	EA928AB-190	モップ絞り器	EA928AB-19
0830	EA928CE-21	270x350x900mm ビルメンカート(ブルー)	EA928CE-22
0836	EA995C-12	600x400x 970mm 分別回収ボックス(3段)	EA995C-15
0865	EA813CK-20	DC18Vドライバードリル・グラインダーセット(充電式)	EA813CK-20A
0870	EA813DA-2	DC7.2V インパクトドライバー(充電式)	EA813DA-2A
0870	EA813DA-20	DC7.2V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付)	EA813DA-20A
0877	EA824WB-35	25-35mm パワービット(六角軸・木工用)	EA824WC-35
0877	EA824WD-30	22-30mm 座ぐり錐(木工用・六角軸)	EA824WC-35
0884	EA809BB-1A	100mm/ 760W ディスクグラインダー	EA809BB-1B
0886	EA809BX-1	100mm/14.4V ディスクグラインダー(充電式)	EA809BX-1A
0886	EA809BX-102	100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)本体	EA809BX-102A
0890	EA809AC-21	# 36/100mm フレキディスク(アルミオキサイト)	EA809AC-22
0895	EA809XW-11	DC7.2V(105x154x154mm) 充電マルチサンダー	EA809XW-11A
0900	EA819BK-63	20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型/ナイロンカバー付)	EA819BK-64
0900	EA819BK-71	10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型/ナイロンカバー付)	EA819BK-61
0901	EA819NA-51	6x 30mm/#800 [ダイヤモンド粒入]ナイロンブラシ	EA819NA-52
0938	EA857DH-4	14.4V [充電式]セーバーソー	EA857DH-4A
0943	EA858A-1	DC14.4V 全ねじカッター(充電式/赤)	EA858A-1A
0943	EA851CA-41A	100mm/12T ダイヤモンドチップソー(硬質サイティング用)	
0953	EA815BM-50	AC125V/15A/50m コードリール(アース付)	EA815D-50
0956	EA815DR-3	AC100V/15A/30m コードリール(スピコン・ブレーカー付)	EA815DR-1
0993	EA157DA	3/8"DR/40.2N・m エアーラチェットレンチ	EA157DA-2
1008	EA159DX	エアーチゼルキット	EA159DX-1
1022	EA153M-10	G 1" サイレンサー	EA153MC-8
1023	EA991DA-5	250mm/2本口 クーラントノズル(マグネット式)	EA991DA-2
1049	EA993H-5	5.0ton [低床]油圧ジャッキ	EA993LX-5
1073	EA986HP-15	175mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)	EA986HM-15
1116	EA987FN-2	48mmホール・64mmチャンネルトレーラーカプラー	EA987FN-1
1119	EA988XB-12	1200kg ワイヤー式荷締機	EA988MC-1
1122	EA982B-6	25mmx3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレ/カモ)	EA982B-6G
1128	EA576F-30	3-30mm 革ボンチセット(15個組)	EA576F-31
1157	EA470VG-40	4" ポールバルブ(PVC)	EA470VA-100
1175	EA468B-12A	PJ 1/2" 万能ホーム水栓	EA468BL-1
1176	EA468BE-2	PJ 1/2" 自在水栓[寒冷地仕様]	EA468BE-1
1176	EA468BH-4	PJ 1/2" 横型自在水栓[寒冷地用]	EA468BG-4
1176	EA468BK-4	PJ 1/2" 横型スワン水栓[寒冷地用]	EA468BJ-4
1176	EA468BZ-25	PJ1/2" 横形自在水栓本体	EA468BA-50
1177	EA468B-27	PJ 1/2" 立型自在水栓	EA468BJ-31
1193	EA472AC-21	100mm ロータンクゴムフロート	EA472AC-22

NO.45 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
1247	EA940DP-104	φ4.2mmx2A クリップ[黒]	EA940DP-102
1276	EA940DB-87	DC24V 表示灯LEDブラケット(赤)	EA940DB-77
1276	EA940DB-86	DC24V 表示灯LEDブラケット(緑)	EA940DB-76
1278	EA940P-3	UHFアンテナ(デジタル放送対応)	EA940P-4
1302	EA951FZ-1	63x203x7mm フック(ビニールコーティング/2個)	EA951FZ-6
1322	EA638DN-30	30x4.0mm 丸リング(ステンレス製/5個)	EA638DN-65
1652	EA355BA-2	59x 24cm エプロン(13ポケット)	EA925CG-1A
1879	EA758CW-20	[充電式] ヘッドライト/LED	EA758RX-4
	EA988DJ-4	2.0ton パレットプーラージョウ	
	EA758XY-31	AC100V/10W/E26 蛍光灯電球(電球色)	EA758XY-31A
	EA841A-1	(EA841A用) 替刃	
	EA925GR-2	330x432x483mm ギアーバッグ	EA925GR-10
	EA925MH-21	210x350mm ドリルホルスター	EA925CE
	EA922BM-3	280g カーフックス(メタリック/パール用)	EA922JK-12
	EA942EP-11	400g 塗料はくり剤	EA942EP-11A