

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は7/1現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.45 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0011	EA612SC-35	[64個組] 工具セット(キャビネット付)	EA612SC-36
0036	EA101CP	330x220x80mm マニホールドケース(グレー)	EA101CP-1
0047	EA583-1	[EA583用] 替刃(1枚)	
0049	EA338DC	290mm エアコンダクトカッター	EA338DE
0051	EA115KB-60A	AC100V/1.35kW 高圧洗浄機(60Hz)	EA115KM-26
0051	EA115KB-50A	AC100V/1.35kW 高圧洗浄機(50Hz)	EA115KM-25
0052	EA115MH-6	3.8L ハンドスプレー	EA115MH-1
0062	EA901A-52	AC110V/82kg/1.05-5.2m 電動リフト	EA901A-34
0068	EA301H	1/8"-1・1/2" チップブロー(ガン式)	EA301E
0069	EA920WA-3A	420ml 溶接スパッター防止スプレー(要洗浄)	EA920WA-7
0070	EA315-36	150A/20m 溶接ケーブルリール(自動巻)	
0070	EA315-32	105-150A/30m 溶接ケーブルリール	EA315-31
0070	EA315-38	250A/20m 溶接ケーブルリール(自動巻)	
0070	EA315-35	150A/15m 溶接ケーブルリール(自動巻)	
0074	EA526WJ-75	0- 75mm/ 63mm シヤコ万力	EA526WK-75
0074	EA526WJ-50	0- 54mm/ 57mm シヤコ万力	EA526WK-50
0077	EA353AB-26	[フリ-] 370mm 耐熱・防炎手袋(ノメックス繊維)	EA353AB-29
0077	EA353AB-16	[L] 耐火革手袋(山羊革・ホリウレタン)	EA353AB-28
0082	EA642HE-6	160mm フラットノーズプライヤ(ノスパークング)	
0082	EA642HG-10	160mm ラウンドノーズプライヤ(ノスパークング)	
0084	EA642GC-23	23mm 片口スパナ(ノスパークング)	EA642KY-23
0084	EA642KZ-14	24x26mm 両口スパナ(ノスパークング)	
0084	EA642GR-103	3.0mm 六角棒レンチ/ホールポイント(ノスパークング)	EA642LS-3
0085	EA642GE-12	13x14mm 両口めがねレンチ(ノスパークング)	
0086	EA642KU-50	45- 50mm フックレンチ(ノスパークング)	EA642KU-1
0089	EA642KM-22	3630g/915mm ハチェット(ノスパークング)	EA642KM-21
0092	EA535MS	115mm 精密ニツパー・超硬刃(ステンレス製)	EA536AA-115
0092	EA537YA-13	140mm プライヤー(ステンレス製)	EA537GE
0100	EA345AT-60	単相100V(60Hz)/20mm 浅井戸用自動ポンプ	
0100	EA345AB-1A	AC100V(50/60Hz)/20・25mm浅深両用自動ポンプ	
0100	EA345AB-61A	[EA345AB-1A用] 浅深両用ジェット	
0100	EA345AB-81A	[EA345AB-1A用] 深井戸用シングルジェット	
0100	EA345A-4A	単相100V/300W/25mm 浅井戸用自動ポンプ	
0100	EA345MB-60	AC100V(60Hz)/40mm 自吸式うず巻ポンプ	
0100	EA345MA-50	AC100V(50Hz)/32mm 自吸式うず巻ポンプ	
0101	EA582CA	300mm ハクソーフレーム	EA582BF-2
0104	EA207ZE-5	21 - 80mm パーリングリーマー	EA207ZB
0107	EA760FJ-1	金属探知器	
0111	EA531KC-10	125mm/300mm ソフトジョープライヤー	
0124	EA532CS-165	15mm/165mm シートメタルグリッププライヤー(パラレルアクション)	
0133	EA580BC-1	[EA580BC,BD用] エンド用替刃	
0134	EA580FA	0.75-1.5mm ² VA線ワイヤーストリッパー	
0135	EA580ED-1	1.6・2.0/1.6mm(2芯/3芯用) VA線ワイヤーストリッパー	EA580ED-5
0141	EA622GB	185-500mm ² 油圧ケーブルベンダー	
0142	EA620G-54	3/4"/54.0mm ラウンドパンチユニット	
0143	EA597GN-30	4.8mmx30m フィッシュテープ(ナイロン製)	
0145	EA597BB-14	3・1/2" コンジットシールオフ	
0146	EA629GZ-6	64x214.3mm/111.2kN [ステンレス製] スイベル	
0151	EA631CM-7	508x127mm ハンガーシーブ(フック付)	
0151	EA631CR-1	26/ 37mm ケーブルカイトローラー(パイプ用)	EA631CR-2
0180	EA723KR-4	20-100Nm・1/2"sq 絶縁ラチェットトルクレンチ	EA723KN-4A
0180	EA723KR-3	10- 45Nm・3/8"sq 絶縁ラチェットトルクレンチ	EA723KN-3A

NO.45 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0188	EA950-2M	サクシオンリフターセット(2個組)	EA950-2MA
0193	EA575CH-11	336g/280mm リップハンマー	EA575CG-21
0198	EA589EM-1	システムナイフ替刃	
0211	EA524KB-1B	(EA524KB-1用)替刃(10枚入り)	
0212	EA579MA-76B	76mm 木柄パテナイフ(ハート)	EA579BG-78A
0212	EA524LM-2	226mm 柄付スクレーパー	EA524LM-61
0214	EA579DB	125mm/525mm 長柄ゴムヘラ	EA579DA-8
0214	EA579DA-100	100mm ゴムヘラ	EA579DA-6
0216	EA109MB-30	30mm 万能刷毛(45°)	EA109L-11
0217	EA109LE-30	70mm 二液塗料用刷毛	EA109LD-17
0217	EA109LE-29	60mm 二液塗料用刷毛	EA109LD-16
0217	EA109LE-28	50mm 二液塗料用刷毛	EA109LD-15
0217	EA109LE-27	40mm 二液塗料用刷毛	EA109LD-14
0217	EA109LE-26	30mm 二液塗料用刷毛	EA109LD-13
0217	EA109MY-2	クレオソート用刷毛	EA109MA-10
0218	EA109MC-70	70mm ニス刷毛(45°)	EA109LD-17
0227	EA942CG-63A	1.6L [油性]鉄用ペイント(タークブラウン)	EA942EC-27
0230	EA942EM-32	300ml エナメルスプレー(黄緑)	
0250	EA604AJ-200	オイルフィルター&ドレンプラグレンチセット	EA604AJ-100
0269	EA519E-9	タイヤビードブレーカー	EA519E-8
0280	EA986EC-302	464x820x330mm メカニックシート(ローホジション)	EA986EC-100A
0286	EA575PA-12	220g/290mm ボールピンハンマー	EA575L-1
0286	EA575CK-2	336g/280mm ボールピンハンマー	EA575VA-340
0297	EA524DS-23	325mm 柄付スクレーパー	EA524DS-24
0313	EA598GB	2.52kg マグネットピックアップ(スィベルヘッド)	EA598GF-7
0315	EA109DH-33	305mm 3行 竹ブラシ(ナイロン製・直)	EA109DH-22
0315	EA109DH-32	320mm 竹ブラシ(豚毛製・曲)	EA109DH-21
0316	EA109DA-2	時計用ブラシ(豚毛/stiff)	EA109DA-1
0317	EA109KC-2	小判型ブラシ(真鍮製)	EA109B-102
0317	EA109DD-4	240mm 4行 ワイヤブラシ(真鍮製)	EA109B-32
0340	EA595K-21	45x220mm トング(ステンレス製)	EA595K-31
0345	EA990AR-2	200ml ポンプオイル(スプレー式・アルミ製)	EA990AR-3
0351	EA991HB-21	10L 燃料携行缶(縦型/OD色)	EA991HB-21A
0351	EA991HB-25	5L ガソリン携行缶(ポリエチレン製)	EA991HB-8A
0357	EA520WD-5	55ガロン/272kg ドラム缶キャリア(自在車付)	EA520H-1
0366	EA525AS-12	63mm 精密バイス	EA525AS-2
0370	EA718AA-1	50x 50x 50mm 溝なしベタケール(リブ付)	EA718AA-11
0370	EA718AA-2	75x 75x 75mm 溝なしベタケール(リブ付)	EA718AA-12
0370	EA718AA-12	75x 75x 75mm 溝なしベタケール(リブ無)	EA718AA-2
0370	EA718AA-16	200x200x200mm 溝なしベタケール(リブ無)	EA718AA-6
0394	EA614LJ-4	1/2" コンビネーションギアレレンチ	EA684RB-105
0416	EA617GE	1/4"DR [25pc]ソケットレンチセット	EA617LA
0435	EA618SB-8	3/8"sqx8mm ソケット(ステンレス製)	EA618SB-8A
0448	EA621D-61	3/4"sqx 1"sq 倍力レンチ(4倍)	EA621DA-300
0450	EA723ME-25	5- 25Nm アジャスタブルトルクレンチ	EA723MF-2
0485	EA573AH-6	6.0x150mm T型レンチ(Hexagon)	EA573AC-6
0485	EA573AH-0	2.5-8.0mm 6本組T型レンチ(Hexagon)	EA573AC
0522	EA525VE-60	60mm 回転精密バイス	EA525MF-7
0524	EA552EA-20	8本組 精密用ドライバー(Hexagon)	EA550MF-100
0529	EA652AC-5	φ1.5x13mm/150mm プローブ(ダイヤモンドチップ)	EA652AC-4
0555	EA733RK	0.001 μ SV/h~99.99 μ SV/h 放射線量計	
0559	EA707CB-10	デジタルマルチメーター(クランプ付)	EA708BE-5
0593	EA701XF-4	-30°/+240°C 放射温度計	EA701BC-12
0598	EA742GA-6	最高最低温度・湿度計	EA728AC-18
0598	EA742MH-30	82x25x175mm ウェザーステーション	EA742MH-29
0599	EA727AB-61	0-150°C/ 50mm バイメタル式温度計	EA727AB-62
0600	EA728GJ-2	370mm バス温度計	EA728GJ-10
0601	EA728G-65	450x80mm 温度計(黄)	EA728GE-8
0604	EA798H-302A	スポーツウォッチ(ラップメモリー)	EA798H-302B
0609	EA798CA-76A	109x180x 57mm [電波]置時計(デジタル)	EA798CA-76B

NO.45 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0616	EA721JN-1	230mm 水平器(マグネット付)	EA721JM-230
0620	EA720HK-5.5Y	25mmx5.5m メジャー(ノック式/イエロー)	EA720HF-5.5
0629	EA720ME-3	7m/7段 測量ロッド(ファイバーグラス製)	EA720MD-7
0635	EA735M-50A	90x42mm(0.1mm/m) クランクピンレベル	EA735M-50B
0637	EA781BD-1	80kg 入切付マグネット	EA781BD-1A
0641	EA725LE-22	0.2mm/32mm ダイアルテストインディケーター	EA725LE-37
0641	EA725LE-21	0.8mm/32mm ダイアルテストインディケーター	EA725LE-31
0646	EA725BD-4	35-300mm ノギス(内測)	
0648	EA725EY-10	6- 10mm インサイドマイクロメーター	
0654	EA725FA-8	12.5mmデジタルデプスゲージ	EA725F-51
0659	EA760AS-1	0-100HA デジタル硬度計[デュロメーターA型]	EA760AS-2
0660	EA715C-1A	120g/0.01g 電子天秤	EA715AD-11
0661	EA715SA-2A	320g/0.001g 電子天びん	EA715AD-11
0675	EA758W-8R	[単1x8本] 作業ライト/キセノン(防爆構造・橙)	EA758SB-43
0676	EA758A-109	電球(マグライト用/LED)	EA758A-109A
0677	EA724XA	[単3x2本] フラッシュライト(CAMO)	EA724XA-21
0686	EA758WZ-32	ライトホルスター(EA758VG-20用/ナイロン製)	
0687	EA724VB-300	[単3x2本] φ4.5x300mm すき間ライト	EA724VA-300
0688	EA758CL-90	[単1x4本] フラッシュライト/LED	EA758CT-8
0689	EA758M-10A	[単1x2本] 常備灯/クリプトン球	EA758M-11
0692	EA758EA-7	[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白光)	EA758EA-7A
0692	EA758EA-8	[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白光)	EA758EA-8A
0692	EA758SB-11	[単4x3本] ヘッドライト/LED(クリップ式)	EA758EA-10A
0694	EA758CW-23	[単3x3本] ヘッドライト/LED	EA758RW-31
0694	EA758CW-8A	[単3x3本] ヘッドライト/LED(赤・白・青・緑)	EA758RX-1
0694	EA758CW-12A	[単4x3本] ヘッドライト/LED	EA758RX-3
0695	EA758EH-11	[CR2032x2個] 安全灯/LED	EA758VJ-1
0695	EA758MH-60	[CR2032x2個] クリップライト/LED	EA758MH-60A
0696	EA758CV-63A	[単3x4本] ランタン/LED	EA758CV-12
0701	EA761XB-14	AC100V 照明スタンド/LED(クランプ式)	EA761XE-2
0701	EA761XB-12	AC100V 照明スタンド/LED(クランプ式)	EA761XE-2
0709	EA814EC-1	AC120V/500Wx2 作業灯/ハロゲン球	EA814DG-7
0710	EA758XR-106	AC100V/6.0W/E26 電球/LED(電球色)	EA758XR-106AA
0710	EA758XR-106A	AC100V/6.0W/E26 電球/LED(昼白色)	EA758XR-106AB
0715	EA724CB-2	45 x 64mm 伸縮型サービスマirror	EA724RK-1
0723	EA756TC-8	x8.0 自在アーム顕微鏡	EA755CE-7
0724	EA756TS-33	x4.0/ 37mm ルーペ(スタンド付)	EA756TS-36
0724	EA756TC-1	x3.0/130mm 照明付拡大鏡	EA756TC-1A
0727	EA756C-7A	x3.0/80mm ルーペ(ライト付)	EA756DK-2
0728	EA756BA-16	x5.0/30mm 精密ルーペ	EA756B-3
0731	EA756HB-12	x2.0 交換用レンズ	
0731	EA756H-3	x2.5 ヘッドルーペ	EA756HD-3
0732	EA757AG-42	x8.5/21mm 双眼鏡(近距離)	EA757AG-41
0735	EA759GA-172	[1220万画素] 一眼レフデジタルカメラ(レンズキット)	EA759GA-172A
0739	EA759GD-2	デジタルビデオカメラ用バッテリー-(BN-VG114/ケンウッド)	EA759GD-3
0740	EA759Z-18	SDカードケース	EA759Z-18B
0776	EA341WC-17A	水洗トイレ用 洗浄剤(セホン)詰め替え	
0778	EA922HA-7A	5L カーペットクリーナー(みかんdeグリーン)	EA922HA-7
0792	EA929DG-24	500x500mm 油吸着パッド(水分離型/50枚)	EA929DH-11
0794	EA939A-22	25kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)	EA939AA-22
0805	EA928AS-17	60x120mm 抗菌ウレタンスポンジ	EA928AS-21
0809	EA928BJ-40	500mm 洗浄ブラシ	EA928BJ-34
0810	EA928BM-505	200x1620mm 洗浄ブラシ/ソフト(2本)	EA928BM-505A
0812	EA928BM-742	610x1600mm フロアブラシ/ハード(2本)	EA928BM-742A
0820	EA340XB-200	2000mm ピックアップハンド	EA340XD-200
0826	EA928AS-83	165x970mm マイクロファイバークロス(150枚ロール)	EA928AS-73A
0835	EA995AA-18B	582x730x990mm/240L[車輪付]ダストボックス	EA995CC-1
0836	EA995AA-8	500x550x850mm ダストカート	EA995AA-65
0836	EA995AA-93	[EA995AA-91用] エコ袋(青)	EA995AA-95
0836	EA995C-2	590x540x809mm ダストカート	

NO.45 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0839	EA801AM-2	13mm/620W 電気ドリル	EA801AM-2A
0846	EA823LV-51	51mm [粉末超硬付]ホールソー[LENOX]	
0854	EA827AH	φ30-70mm 自由錐(木工用)	EA827A-1
0860	EA810CH-1	DC18V ロータリーハンマードリル(充電式)	EA810CH-1A
0860	EA810CF-2	DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式)	EA810CF-1A
0863	EA872-1	28.3mm ダイヤモンドコアビットセット	
0863	EA872-9	128.7mmダイヤモンドコアビットセット	
0863	EA872-7	90.5mm ダイヤモンドコアビットセット	
0863	EA872-2	34.1mm ダイヤモンドコアビットセット	
0865	EA813CG-50	DC14.4V ドライバードリル・グラインダーセット(充電式)	EA813CG-50A
0866	EA813CG-1A	DC14.4V ドライバードリル(充電式)	EA813CG-4A
0867	EA813CL-6	DC14.4V オイルパルスドライバー(充電式)	EA813CL-6A
0869	EA813DC-220	DC18V インパクトドライバー・グラインダーセット(充電式)	EA813DC-220A
0870	EA813DB-14SA	DC14.4V インパクトドライバーセット(充電式/黄)	EA813DB-12SA
0880	EA813DN-21	DC18V (1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)	EA813DN-21A
0885	EA809BA-30	100mm/ 810W ディスクグラインダーセット	EA809BA-30A
0885	EA809BH-2	100mm/ 760W ディスクグラインダー	EA809BH-2A
0885	EA809BA-3	100mm/ 810W ディスクグラインダー	EA809BA-3A
0886	EA809BX-4	100mm/18V ディスクグラインダー(充電式)	EA809BX-4A
0900	EA819BK-2	35mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)	EA809YR-52
0901	EA819BV-91	50mm/6.4mm 平型 軸付ブラシ(長寿命ステンレス)	EA819BV-92
0920	EA758DE	[CR2025x2個] フレックスライト/LED	EA758SG-40
0922	EA818E-81	φ0.8mm/2.4mm軸 HSSロータリーカッター	EA818E-84
0934	EA854EF-2	18.0V [充電式]ジグソー	EA854EF-2A
0934	EA854EF-1	14.4V [充電式]ジグソー	EA854EF-1A
0941	EA851EY-8	125mm/14.4V [充電式]電動集じん丸鋸	EA851EY-8A
0988	EA116C	AC120V/90W エアコンプレッサー	EA116SG
0991	EA155RG	1/2"DR エアインパクトレンチ	EA155RF
0992	EA155CP-50	3/4"DR インパクトレンチ	EA155CP-51
1009	EA161HA-125	6.0x2.8x45mm [釘打機用]シート連結釘	EA161HA-124
1022	EA153M-5	G 3/8" サイレンサー	EA153MC-5
1024	EA124BR-12	8.5mmx30m エアホースリール	EA124BA-2
1036	EA436BB-24	12.0x14.2mmx 20m コントロール銅管	
1061	EA520BD-1	740x480mm/150kg 運搬車(二段式/スチール製)	EA520B-51
1103	EA981CT-10	37mmx 10m/0.5ton ベルトスリング(マルチ)	EA981CA-10
1106	EA981VJ-33	5.2tonx3.0m [1本懸け]スリングチェーン	EA981VJ-43
1108	EA981VA-31	1.0tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け)	EA981VB-41.5
1110	EA638CK-34	290kg スイベル(ステンレス製)	EA638FH-8
1116	EA987FP-3	48mm/ 1" x54mm トレーラーカプラーボール	EA987FP-3A
1123	EA982BA-28	25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/赤)	EA982BA-28A
1123	EA982SC-2	35mmx4.0m/ 200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)	EA982CB-6
1128	EA576F-50	2-50mm 革ポンチセット(29個組)	EA576F-51
1133	EA628RW-13	φ3.5mm コードストッパー(8個)	
1136	EA628ZS-10	65x500mm スクリュークイ(10本)	EA628ZE-13
1143	EA902BB-3A	2.67m 階段はしご(アルミ製)	EA902BC-3A
1175	EA468BM-6	PJ 3/4" 万能ホーム水栓[寒冷地用]	EA468BL-6
1213	EA463CC-165	92-165mm [マリナー]クランプ(302SS/10個)	EA463CC-178
1247	EA940DP-103	φ4.2mmx2A クリップ[赤]	EA940DP-101
1249	EA940BZ-34	125V/15A 防水プラグ(接地2P)	EA940BN-1
1250	EA940C-10	AC125V/15A 平型コネクター	EA940C-11
1263	EA940DL-9	250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー/ネジ用	EA940DL-17
1304	EA638EH-5	65x7.9mm Sフック(ステンレス製/5個)	
1315	EA638CM-8	8mm ワイヤークリップ(スチール製)	EA638RZ-8
1589	EA983PE-1	マルチトラプロテクター	
	EA810GR-3A	DC36V/26mm ハンマードリル(充電式)	EA810GR-3B
	EA810GR-2A	26mm ハンマードリル(充電式)	EA810GR-2B
	EA813DN-21A	DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)	EA813DN-21AA
	EA809BX-2A	100mm/18V ディスクグラインダー(充電式/緑)	EA809BX-4A
	EA345A-1A	単相100V/125W 浅井戸用自動ポンプ	