

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は9/1現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.45 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0074	EA526WA-200	0-200mm/127mm シャコ万力(安全色)	EA526ST-8A
0074	EA526WG-150	0-150mm/ 70mm シャコ万力	EA526SM-6
0074	EA526VA-140	0-140mm/ 80mm クランプ(重作業用)	EA526VA-165
0084	EA642KY-23	23mm 片口スパナ(ノスパークিং)	EA642LF-323
0085	EA642L-67	24x27mm めがねレンチ(ノスパークিং)	EA642L-28
0085	EA642GE-2	7x 9mm 両口めがねレンチ(ノスパークিং)	
0087	EA642KK-21	600g/26x300mm レンガ職人ハンマー(ノスパークিং)	EA642KM-5
0092	EA537YA-12	160mm プライヤー(ステンレス製)	EA537GF-160
0097	EA345EE-50	AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用)	EA345E-1
0101	EA582KB	245mm ハクソーフレーム	EA582AB
0105	EA339SA	10-43mm パイプカッター	EA339RB
0153	EA631GA	187x127mm トリプルシープ	
0156	EA631AG-13	2.4m 絶縁ハンドルスプレー缶ホルダー	EA631AG-14
0213	EA524DE	152x76mm ブロックスクレーパー	EA579MB-127
0286	EA575PA-15	500g/340mm ボールピンハンマー	EA575PA-16
0293	EA575D-16	1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)	EA575D-25
0315	EA109DH-2	315mm 竹ブラシ(曲・豚毛製)	EA109DH-21
0315	EA109DH-36	315mm 4行 竹ブラシ(ナイロン長毛・曲)	EA109DH-23
0317	EA109DD-3	240mm 3行 真鍮ブラシ	EA109B-31
0335	EA522AF-2	200x50x13mm 油砥石・天然(細目)	EA522AD-12
0394	EA614LJ-1A	11/32" コンビネーションギアレンチ	EA684RB-102
0401	EA618WC-113	3/8"sqx 1" ソケット	EA617YB-14
0402	EA617AD-3	1/2"sq [Hex-Bit]ソケット(インチサイズ)	EA617AD-3A
0487	EA573BG-4	1.5 -4.0mm 六角棒キーレンチセット	EA573BH-1
0529	EA652AC-4	φ1.5x20mm/150mm プローブ(ダイヤモンドチップ)	
0548	EA311BA-1.6	1.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)	EA311BA-1.6A
0548	EA311BA-1.0	1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)	EA311BA-1.0A
0548	EA311BA-0.5	0.5mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)	EA311BA-0.5A
0559	EA707CB-8	デジタルマルチメーター	EA707CB-13
0573	EA711H	サーキットチェッカー	EA711H-10A
0591	EA701XF-6	-40/+510°C 放射温度計	EA701XH-5
0604	EA798CN-6	φ250mm 掛時計(温度・湿度計付)	EA798CN-1
0609	EA798CA-94	80x113x 50mm [電波]置時計・ソーラー電源	EA798CA-94A
0610	EA798CA-91	156x128x 81mm [電波]置時計	EA798CA-91A
0612	EA760A-3	スタッドセンサー	EA760A-23
0635	EA735M-51A	90x42mm(0.04mm/m)クランクピンレベル	EA735M-40A
0646	EA725D-3A	200mm デジタルノギス	EA725D-3B
0649	EA725ER-8	150-175mm インサイドマイクロメーター	EA725EU-1
0650	EA725EH-30	0- 30mm マイクロメーター(デジタル/両面ディスプレイ)	EA725EF-25
0653	EA725K-3	50 -100mm ダイアルキャリパーゲージ	EA725AC-20
0661	EA715SA-1A	220g(0.001g) 電子天びん	EA715AD-11
0669	EA758RM-32	[単4x3本] フラッシュライト/LED(黒)	EA758RM-32A
0676	EA758WV-1Y	[充電式] 作業ライト/LED(黄)	EA758WV-2Y
0677	EA724XA-2	[単3x2本] フラッシュライト(赤)	EA724XA-5
0682	EA758SB-42	[充電式] フラッシュライト/ハロゲン(防爆構造・黄/黒)	EA758SB-43
0686	EA758CS-26	38x170x35mm ライトホルスター(ホモ/ナイロン製)	
0688	EA758M-26	[単1-単4x1本] フラッシュライト/LED	
0693	EA758GE-16	[単4x3本] ヘッドライト/LED	EA758EA-10
0701	EA761XF-11	AC100V/426mm/E26 ライト(マグネット付)	EA761XF-1
0703	EA815LA-16	AC100V/ 9.6W/ 891ルーメン 照明灯/LED	EA815LA-16A
0727	EA756C-61	x4.5/ 50mm ハンドレンズ	EA756CB-41
0736	EA759GA-174A	[1425万画素] デジタル一眼レフカメラ	EA759GA-174B

NO.45 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0737	EA759GA-132F	[1810万画素] デジタルカメラ	EA759GA-116J
0741	EA759G-10	カメラ機器クリーニングセット	EA759G-15
0742	EA657-1B	111x 73x43mm 防水ケース(青・クリア)	EA657-1A
0743	EA759EX-42A	220mm カメラ三脚(ミニ)	EA759EX-42B
0762	EA115GA-33	10.7m/12.7mm フレキシブルシャフト	EA115GA-32A
0794	EA929F-1	490x950x2mm 不織布シート(活性炭入/10枚)	EA929F-2
0794	EA899AH-18	AC100V 掃除機(充電式)	EA899AM-67
0797	EA899AH-33C	AC100V/1170W 掃除機(紙パック式)	EA899AH-33D
0816	EA928AB-36	500x100x1300mm ドライシート用ワイパー	EA928AB-37
0831	EA995AA-2Y	10L ダストボックス(ブラウン/3個)	EA995AA-10G
0831	EA995AA-10B	9.6L ダストボックス(ハダル開閉型)	EA995AA-1A
0831	EA995AA-2X	10L ダストボックス(アイホリ/3個)	EA995AA-10G
0835	EA995AA-18A	480x545x950mm/120L ダストボックス/車輪付	EA995A-108
0835	EA995CB-21	1025x725x975mm ダストボックス(静音キャスター付)	EA995AA-60
0835	EA995CB-22	1275x860x975mm ダストボックス(静音キャスター付)	EA995AA-62
0836	EA995AA-95	[EA995AA-91用] エコ袋(灰)	
0836	EA995AA-94	[EA995AA-91用] エコ袋(黄)	
0836	EA995AA-75	エコ袋(灰)	
0836	EA995AA-74	エコ袋(黄)	
0836	EA995AA-73	エコ袋(青)	
0836	EA995AA-71	1236x538x945mm ダストカートフレーム	EA995AA-51
0836	EA995C-1	590x540x809mm ダストカート(1個)	EA995AA-65
0839	EA801AM-2	13mm/620W 電気ドリル	EA801AM-2A
0849	EA865CJ-80	80mm [乾式]ダイヤモンドコア 替刃	
0849	EA865CJ-65	65mm [乾式]ダイヤモンドコア 替刃	
0860	EA810CH-2	DC18V ローターリーハンマードリル(充電式)	EA810CH-1A
0863	EA843R-150	150x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター	EA843RB-150
0866	EA813CG-4	DC14.4V ドライバードリル(充電式)	EA813CG-4A
0868	EA813BH-1	DC14.4V インパクトドライバー(充電式)	EA813BH-1A
0870	EA813DB-13SA	DC14.4V インパクトドライバーセット(充電式/白)	EA813DB-11SA
0883	EA823MA-33	33.0mm/35mm厚 メタルボーラー	EA823MB-33
0884	EA809BS-2	100mm/ 760W ディスクグラインダー	EA809BL-20A
0884	EA809BM-2	100mm/ 760W ディスクグラインダー	EA809BL-2A
0900	EA819BK-61	10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型/ナイロンカバー付)	EA819BK-62
0901	EA819NA-52	7x 30mm/#800 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ	EA819NA-42
0901	EA819NA-46A	15x 50mm/#600 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ	EA819NA-46
0902	EA819BV-71A	19mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)	EA819BV-19
0922	EA818E-84	0.8x 0.5mm/2.4mm軸 HSSロータリーカッター	EA818E-87
0930	EA819BA-22	10x10mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)	EA819BA-22
0930	EA819BA-21	10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤)	EA819BA-21A
0941	EA851EX-1A	DC14.4V[充電式]チップソーカッター	EA851EX-1B
0943	EA851CB-32	110mm/36T 超硬チップソー(ステンレス用)	EA851CB-31
1046	EA470FA-6	G 3/4"xG 3/4" ミニボールバルブ(サルホ型)	
1049	EA993HE-5	5.0ton 爪つき油圧ジャッキ	EA993LW-5
1056	EA985RD-3	830x535x545mm/ 500kg メッシュパレット	EA985RD-4
1056	EA985RD-7	1030x840x855mm/1500kg メッシュパレット	EA985R-1
1097	EA987CB-5	2.0 tonx5.0m チェーンブロック	EA987CM-5
1108	EA981VA-32	1.5tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け)	EA981VB-51.5
1110	EA638CK-38	1000kg スイベル(ステンレス製)	EA638FH-13
1111	EA638FA-22	3015kg BOWシャックル(ステンレス製)	EA638FA-22A
1111	EA638FA-20	1800kg BOWシャックル(ステンレス製)	EA638FA-20A
1111	EA638FA-16	1800kg BOWシャックル(ステンレス製)	EA638FA-16A
1111	EA638FA-13	1350kg BOWシャックル(ステンレス製)	EA638FA-13A
1111	EA638FA-10	765kg BOWシャックル(ステンレス製)	EA638FA-10A
1111	EA638GN-13	2700kg/12.7mm 強力型シャックル(NITRONIC)	EA638GN-13A
1111	EA638FA-12	990kg BOWシャックル(ステンレス製)	EA638FA-12A
1111	EA638GN-22	6300kg/22.2mm 強力型シャックル(NITRONIC)	EA638GN-22A
1111	EA638F-225	4500kg D型シャックル(ステンレス製)	EA638F-225A
1111	EA638F-222	3600kg D型シャックル(ステンレス製)	EA638F-222A
1111	EA638F-125	5400kg 強力型シャックル(ステンレス製)	EA638F-125A

NO.45 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
1111	EA638FA-8	585kg BOWシャックル(ステンレス製)	EA638FA-8A
1111	EA638GN-9	900kg/ 9.5mm 強力型シャックル(NITRONIC)	EA638GN-9A
1111	EA638GN-16	4050kg/15.9mm 強力型シャックル(NITRONIC)	EA638GN-16A
1111	EA638GN-19	5400kg/19.1mm 強力型シャックル(NITRONIC)	EA638GN-19A
1111	EA638FA-25	4050kg BOWシャックル(ステンレス製)	EA638FA-25A
1111	EA638F-110	900kg 強力型シャックル(ステンレス製)	EA638F-110A
1111	EA638F-4	162kg D型シャックル(ステンレス製)	EA638F-4A
1111	EA638F-5	238kg D型シャックル(ステンレス製)	EA638F-5A
1111	EA638F-8	585kg D型シャックル(ステンレス製)	EA638F-8A
1111	EA638F-10	765kg D型シャックル(ステンレス製)	EA638F-10A
1111	EA638F-12	990kg D型シャックル(ステンレス製)	EA638F-12A
1111	EA638F-213	1350kg D型シャックル(ステンレス製)	EA638F-213A
1111	EA638F-108	675kg 強力型シャックル(ステンレス製)	EA638F-108A
1111	EA638FA-5	238kg BOWシャックル(ステンレス製)	EA638FA-5A
1111	EA638F-111	1350kg 強力型シャックル(ステンレス製)	EA638F-111A
1111	EA638F-113	1800kg 強力型シャックル(ステンレス製)	EA638F-113A
1111	EA638F-116	2250kg 強力型シャックル(ステンレス製)	EA638F-116A
1111	EA638F-208	585kg D型シャックル(ステンレス製)	EA638F-208A
1111	EA638F-210	765kg D型シャックル(ステンレス製)	EA638F-210A
1111	EA638F-211	990kg D型シャックル(ステンレス製)	EA638F-211A
1111	EA638F-216	1800kg D型シャックル(ステンレス製)	EA638F-216A
1111	EA638FA-4	157kg BOWシャックル(ステンレス製)	EA638F-4A
1118	EA988AC-1.5	0.5tonx1.5m レバーホイスト	EA988AC-1.5A
1169	EA468AK-4	R 1/2" ミキシングバルブ(高温水用)	EA468AL-6
1186	EA432K-10B	呼10/50m サヤ管付架橋ポリエチレン管(青)	
1195	EA468EC-4	φ400/360x140mm 平底シンク(ステンレス製)	EA468EC-3
1208	EA463EP-103	12.7x 690mm ハンド(201ステンレス・バックス付/25本)	EA463EP-104
1254	EA940CE-16	100V/10A タイマー付スイッチ	
1278	EA940P-5A	ブースター付室内アンテナ(デジタル放送対応)	EA940P-5B
1303	EA638MG-37	M 6x30mm フック/アンカー付(ステンレス製)	EA638MG-38
1320	EA638DB-12	142x12mm スナップフック(ステンレス製)	EA638DB-28
1320	EA638DB-10	102x10mm スナップフック(ステンレス製)	EA638DB-27
1400	EA949HR-14	M16x120mm/140mm/ 630kg 耐振マウント	EA949HR-15
1589	EA983PE-2	マルチトラプロテクター	
1744	EA540HA-11	175mm はさみ・事務用(ステンレス製)	EA540HA-6A
	EA124LA-102	210mm スプレーノズル(4パターン)	
	EA899AM-47C	AC100V/ 850W 掃除機(サイクロン式/メタリックピンク)	EA899AM-46C
	EA899AH-12J	AC100V/1170W 掃除機(サイクロン式)	EA899AK-12A
	EA798CB-69B	φ345mm [電波]掛時計	EA798CB-69C
	EA758LB-9A	(EA758LB・LC用) 交換用電球	